

Tableau de choix de chemins de câbles SSL sendzimir

H = 12 mm

GS
12

Largeur en mm	Chemin de câbles avec éclissage intégré			
	Coude	Coude vertical universel	Éclisse de fond	
	(Longueur 3000 mm)			
50	SSL50PG ⁽²⁾	SSB50PG	SSAR50PG	FPG
75	SSL75PG ⁽²⁾	SSB75PG	SSAR75PG	
100	SSL100PG ⁽²⁾	SSB100PG	SSAR100PG	
150	SSL150PG ⁽²⁾	SSB150PG	SSAR150PG	
225	SSL225PG ⁽²⁾	SSB225PG	SSAR225PG	
300 ⁽¹⁾	SSL300PG ⁽²⁾	SSB300PG	SSAR300PG	
Matériel de fixation	Largeur 50 - 225 mm: 4x Largeur 300 mm: 6x Réf. 8200102	Largeur 50 - 225 mm: 8x Largeur 300 mm: 6x Réf. 8200102	Largeur 50 - 225 mm: 8x Largeur 300 mm: 12x Réf. 8200102	Largeur 50 - 225 mm: 4x Largeur 300 mm: 6x Réf. 8200102

(1) 300 mm de large avec une hauteur de 18 mm

(2) Chemin de câbles longueur 3000 mm liens avec éclisse de fond n'est nécessaire que pour la longueur coupées

Tableau de choix de chemins de câbles SSL galvanisé à chaud

H = 12 mm

GC
12

Largeur en mm	Chemin de câbles avec éclissage intégré			
	Coude	Coude vertical universel	Éclisse de fond	
	(Longueur 3000 mm)			
50	SSL50G ⁽²⁾	SSB50G	SSAR50G	FPG
75	SSL75G ⁽²⁾	SSB75G	SSAR75G	
100	SSL100G ⁽²⁾	SSB100G	SSAR100G	
150	SSL150G ⁽²⁾	SSB150G	SSAR150G	
225	SSL225G ⁽²⁾	SSB225G	SSAR225G	
300 ⁽¹⁾	SSL300G ⁽²⁾	SSB300G	SSAR300G	
Matériel de fixation	Largeur 50 - 225 mm: 4x Largeur 300 mm: 6x Réf. LFDVGM6	Largeur 50 - 225 mm: 8x Largeur 300 mm: 12x Réf. LFDVGM6	Largeur 50 - 225 mm: 8x Largeur 300 mm: 12x Réf. LFDVGM6	Largeur 50 - 225 mm: 4x Largeur 300 mm: 6x Réf. LFDVGM6

(1) 300 mm de large avec une hauteur de 18 mm

(2) Chemin de câbles longueur 3000 mm liens avec éclisse de fond n'est nécessaire que pour la longueur coupées

Autres longueurs exemple L2000mm
disponible sur demande, veuillez nous contacter