

Fiches multiprises pour usage universel

Rallonges multiprises extra-plates pour usage universel



049431



049432



049498



049477



049484

Pour utilisation en intérieur uniquement

Réf.	Fiche avec chargeurs USB
694591	<p>230 V - 2760 W max. Fiche 2 prises 2P (2,5 A) latérales à brancher sur une prise murale 2P+T Ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max. Pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques Equipée d'un support pour smartphone ● Blanc/Gris foncé</p>
694590	<p>Fiches 230 V 4 x 2P (2,5 A) Fiche 4 prises 2P (2,5 A) latérales à brancher sur une prise murale 2P+T ● Blanc/Gris clair</p>
049431	<p>2 x 2P+T - prises frontales (16A) ● Blanc/Gris clair</p>
049432	<p>● Noir/Gris foncé</p>

Pour utilisation en intérieur uniquement

Réf.	Multiprises sans cordon
049496	<p>16 A - 230 V - 3680 W max. Equipées de prises 2P+T orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine) Extra-plates : peuvent être glissées sous un meuble A câbler avec un cordon 3G 1,5 mm² 3 x 2P+T ● Blanc/Gris clair</p>
049497	<p>4 x 2P+T ● Blanc/Gris clair</p>
049498	<p>5 x 2P+T ● Blanc/Gris clair</p>
049499	<p>6 x 2P+T ● Blanc/Gris clair</p>
049471	<p>Multiprises avec cordon 16 A - 230 V - 3680 W max. Equipées de prises 2P+T orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine) Extra-plates : peuvent être glissées sous un meuble 3 x 2P+T - cordon 1,5 m ● Blanc/Gris clair - 3G 1,5 mm²</p>
049473	<p>● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²</p>
049488	<p>3 x 2P+T - cordon 3 m ● Blanc/Gris clair - 3G 1,5 mm²</p>
049489	<p>● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²</p>
049476	<p>4 x 2P+T - cordon 1,5 m ● Blanc/Gris clair - 3G 1,5 mm²</p>
049478	<p>● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²</p>
049490	<p>4 x 2P+T - cordon 3 m ● Blanc/Gris clair - 3G 1,5 mm²</p>
049491	<p>● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²</p>
049481	<p>5 x 2P+T - cordon 1,5 m ● Blanc/Gris clair - 3G 1,5 mm²</p>
049483	<p>● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²</p>
049492	<p>5 x 2P+T - cordon 3 m ● Blanc/Gris clair - 3G 1,5 mm²</p>
049493	<p>● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²</p>
049485	<p>6 x 2P+T - cordon 1,5 m ● Blanc/Gris clair - 3G 1,5 mm²</p>
049487	<p>● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²</p>
049494	<p>6 x 2P+T - cordon 3 m ● Blanc/Gris clair - 3G 1,5 mm²</p>
049495	<p>● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²</p>