

DPX³ 250

version extractible et accessoires



421044



421031



421072

Réf.	Version extractible
	Un DPX ³ version extractible est un DPX ³ fixe équipé d'une base
	Bases Bases prises avant ou arrière
421042	Pour DPX ³ 3P
421043	Pour DPX ³ 4P avec ou sans différentiel
421044	Connecteurs pour auxiliaires Bloc de connecteurs
	Accessoires de raccordement
	Bornes à cage grande capacité Pour câble Cu/Al souple 1 x 120 mm ² ou rigide 1 x 150 mm ² et barres ou cosses 28,5 x 8 x 8,5 mm
421030	Jeu de 3 bornes
421031	Jeu de 4 bornes
	Bornes à vis pour cosses (28,5 x 8 x 8,5 mm)
421079	Jeu de 3 bornes
421080	Jeu de 4 bornes
	Cloisons de séparation
421070	Jeu de 36 cloisons isolantes
	Epanouisseurs amont Pour barres ou cosses
421034	Pour DPX ³ 3P
421035	Pour DPX ³ 4P
	Prises arrière Tiges à méplats orientables
421038	Jeu de 3 prises arrière
421039	Jeu de 4 prises arrière
	Cache-bornes plombables
	Pour raccordement prises avant
421056	Pour DPX ³ 3P
421057	Pour DPX ³ 4P
	Pour raccordement prises arrière
421052	Pour DPX ³ 3P
421053	Pour DPX ³ 4P
	Adaptateurs pour montage sur rail
	Permettent d'installer le DPX ³ sur rail ou sur platine fixe
421072	Pour DPX ³ 250 sans commande motorisée latérale
421074	Pour DPX ³ 250 différentiel sans commande motorisée latérale
421069	Pour tous DPX ³ 250 avec commande motorisée latérale
421077	Kit d'installation pour prises arrière en coffret ou armoire non XL ³
	Sélectivité logique
421078	Kit de câbles pour port de sélectivité logique (8 câbles)

DPX³ 160 et 250

Raccordement


Capacités de raccordement sur bornes à cage

Appareil	Bornes	Conducteurs section maxi		Barres ou cosses largeur maxi
		Souple	Rigide	
DPX ³ 160	Bornes à cage incluses	70 mm ²	95 mm ²	14 mm
	Bornes grande capacité réf. 421026/27	120 mm ²	150 mm ²	18 mm
DPX ³ 250	Bornes à cage réf. 421030/31	120 mm ²	150 mm ²	28,5 mm

Capacités de raccordement sur plages


Appareil	Bornes	Barres ou cosses	
		Largeur maxi	Epaisseur maxi
DPX ³ 160	Bornes à vis réf. 421028/29	19 mm	6,5 mm
DPX ³ 250	Bornes à vis incluses	28,5 mm	8 mm

Epanouisseurs amont



Appareil	Epanouisseurs	A	B	C	D	E
DPX ³ 160	421032/33	35	41	23	33	8,5
DPX ³ 250	421034/35	48,5	55	23	39	13

Prises arrière



Appareil	Prises arrière	A	B	C	D	E
DPX ³ 160	421036/37	27	79	35	21,5	6,3
DPX ³ 250	421038/39	35	80	36	22,5	8,4