

Tableau de choix échelle à câbles Swifts galvanisées à chaud

heavy duty Sapphire H = 125 mm

Largeur en mm	Echelle à câbles		Coude 45°	Coude 90°
	Longueur 3000 mm	Longueur 6000 mm		
200	PL200G	PL200G6M	PFB20045300G	PFB20090300G
300	PL300G	PL300G6M	PFB30045300G	PFB30090300G
400	PL400G	PL400G6M	PFB40045300G	PFB40090300G
500	PL500G	PL500G6M	PFB50045300G	PFB50090300G
600	PL600G	PL600G6M	PFB60045300G	PFB60090300G
800	PL800G	PL800G6M	PFB80045300G	PFB80090300G
900	PL900G	PL900G6M	PFB90045300G	PFB90090300G
Fixation	2x Réf. PCGZ	2x Réf. PCGZ	16x Réf. LFGM10	16x Réf. LFGM10

Largeur en mm	Couvercle Echelle à câbles	Attache de couvercle universelle	Couvercle coude 45°	Couvercle coude 90°
	Longueur 3000 mm			
200	CV200GX	LFCCGM8	FBCV20045300GX	FBCV20090300GX
300	CV300GX		FBCV30045300GX	FBCV30090300GX
400	CV400GX		FBCV40045300GX	FBCV40090300GX
500	CV500GX		FBCV50045300GX	FBCV50090300GX
600	CV600GX		FBCV60045300GX	FBCV60090300GX
800	CV800GX		FBCV80045300GX	FBCV80090300GX
900	CV900GX		FBCV90045300GX	FBCV90090300GX
Fixation	4x LFCCG M8 800 mm : + 2x CVSTIFF800G 900 mm : + 2x CVSTIFF900G	MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS	5x LFCCG M8 800 mm : + 2x CVSTIFF800G 900 mm : + 2x CVSTIFF900G	5x LFCCG M8 800 mm : + 2x CVSTIFF800G 900 mm : + 2x CVSTIFF900G

Largeur en mm	Jeu d'éclisses	Éclissage pour accessoires	Cloison de séparation 3000 mm	Jeu d'éclisses réglables verticale	Jeu d'éclisses de dérivation
	Universel	 PCGZ	 PFCGZ	 PDVGX	 PVGZ
Fixation	2 PIÈCES MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS	2 PIÈCES MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS	Min. 3x Réf. LFDVG M6	2 PIÈCES MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS	2 PIÈCES MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS

Sur demande disponible largeur en mm 150/750/1000