

Utilisation															
P31+ chemin de câbles	Cablofil chemin de câbles en fil	SSL chemin de câbles	GLO-4 échelle à câbles	SLB Echelle à câble navale	Swifts échelle à câbles industrielle	systèmes de suspension	R21/R41/P21S/U-50/ U-55/ U-60	INOX 316	ZnNi GC	SEND EZ	Longueur en mm	Ø mm			
GS	GS	GS	GS			GS	GS								
GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC								
INOX	INOX	INOX		INOX	INOX	INOX									
	✓					✓	CM801704	VG350456			1000	M6		<b>Tiges filetées</b>	
	✓		✓			✓	CM801714	VG350457	8234008		1000	M8		Tige filetée M8 (3000N)	
	✓		✓		✓	✓	4192-0100	VG350458	8234000		1000	M10		Tige filetée M10 (5800N)	
	✓					✓		VG350459	8238000		1000	M12		Tige filetée M12	
	✓		✓			✓			8234108		2000	M8		Tige filetée M8 (3000N)	
	✓		✓			✓			8234100		2000	M10		Tige filetée M10 (5800N)	
	✓					✓			8234206		3000	M6		Tige filetée M6 (3000N)	
	✓		✓			✓			8234208		3000	M8		Tige filetée M8 (3000N)	
	✓		✓			✓			8234200		3000	M10		Tige filetée M10 (5800N)	
														<b>Vis à six pans</b>	
✓			✓					8069905			12	M6		Vis à six pans M6 x 12	
				✓	✓			8069918			20	M6		Vis à six pans M6 x 20	
	✓						CM801324	8069903			20	M8		Vis à six pans M8 x 20	
	✓								8313020		20	M8		Vis à six pans M8 x 25	
	✓						8049936		CM801341		40	M8		Vis à six pans M8 x 40	
	✓			✓	✓	✓	8049952	8069920	CM801361		20	M10		Vis à six pans M10 x 20	
								8069938			30	M10		Vis à six pans M10 x 30	
								8069900			80	M10		Vis à six pans M10 x 80	
	✓						CM801404		CM801401		25	M12		Vis à six pans M12 x 25	
														<b>Manchons de rallonge</b>	
	✓		✓			✓		VG350431	8234508		30	M8		Manchon de rallonge M8 x 30	
	✓		✓			✓		VG350432	8234500		30	M10		Manchon de rallonge M10 x 30	
						✓		VG350433	8238500		36	M12		Manchon de rallonge M12 x 36	
						✓			8237200			M10		<b>Écrou coulissant</b>	
						✓			8313010			M8		<b>Écrou d'ancrage</b>	
	✓								CM801211			M8		<b>Écrou à collet</b>	
						✓			8233200			M10		<b>Vis à oeil</b>	
			✓						8313000			M5		<b>Écrou coulissant</b>	
														<b>Set de fixation</b>	
				✓	✓		LFCOVSM6	LFCOVGM6				M6		Jeu de fixation couvercle M6	
		✓			✓		LFDVSM6	LFDVGM6				M6		Jeu de fixation paroi de séparation M6	