

Section en mm			65 x 195		
 Tableau capacité voir www.ecataleg.be Conforme à la norme EN 50085-2-1					
Configuration			 OU 		
Couleur			Blanc	Blanc	
GOULOTTE MURALE COMPLÈTE	Corps (2 m) + couvercle (2 m) 		010476	-	
GOULOTTE MURALE COMPOSABLE	Corps (2 m) 		010453	010453	
	Cloison de fractionnement pour plusieurs compartiments 		-	010473	
	Couvercle (2 m) 		010526	2 x 010522	
ACCESSOIRES DE FINITION¹	Embout gauche ou droit 		010707	010707	
	Angle intérieur variable (85 à 95°) 		010603	010607	
	Angle extérieur variable (60 à 120°) 		010623	010636	
	Angle plat variable 		010793	010793	
	Dérivation en T vers largeur 80 mm (voir tableau p. 978) 		010733	010733	
	Dérivation en T vers largeur 105 mm (voir tableau p. 978) 		010738	010738	
	Dérivation d'angle vers DLP design 35x80, 35x105, 50x80 		010764 + 010603	010764 + 010607	
	Joint de corps (permet aligner les goulottes) ² 		2 x 010691	2 x 010691	
	Joint de couvercle 		010806	2 x 010802	
	Rehausse pour pose en plinthe (2 m, noire) 		010580	010580	
Couvercle de remplacement (2 m) 		010526 180 mm	010522 85 mm		
ACCESSOIRES DE CÂBLAGE	Cloison de séparation (2 m) 		010583	010583	
	Agrafe pour tenue des câbles 		010686	010682	
	Embase pour colliers 		030881	030881	
MONTAGE D'APPAREILLAGE	Mosaic	Support enclipsable	Simple 	-	010992
			Double 	-	010994
			Triple 	-	010996
			Quadruple 	-	010998
	Prises à clipser dans les supports ci-dessus	Simple 1 x 2P+T 	-	077145L	
		Double 2 x 2P+T 	-	077142L	
		Triple 3 x 2P+T 	-	077143L	
	Boîtier d'isolation	1 boîtier par mécanisme Mosaic de 2 modules 	-	010927	
	Autre⁴ appareillage	Support enclipsable	1 poste 	-	010913 ⁵
			2 postes 	-	010923 ⁵
			3 postes 	-	010933 ⁵
			Prise industrielle 	-	-
	Appareillage modulaire	Support enclipsable	2 modules 	-	-
3 modules 			-	010935	
6 modules 			-	-	

¹ Autres accessoires de finition voir p. 978 - ² Réf. 010692 : joint de corps, fixation par adhésif (pose en fin d'installation) - ³ Boîtier d'isolation pour autre appareillage 010917 (1 boîtier par mécanisme)
⁴ Pour intégrer les mécanismes LivingLight dans un support autre appareillage : commander le mécanisme LivingLight (déclipsez le mécanisme de son support à griffe et clipsez le dans le support à vis)