

Incara™ Disq 60

voor individuele kantoren en samenwerkingsruimten



In te bouwen in meubilair, boordiameter Ø60 mm
 Installeren is als volgt mogelijk:
 - in te bouwen in meubilair (bureau), dikte 6-40 mm
 - in te bouwen in een zacht oppervlak (fauteuil, zitbank) met specifiek toebehoren
 - in te bouwen in een metalen wand dikte 1 mm (kastje)

Ref.	Contactdoos vlak 2P+A 16 A 250 V~ 50/60 Hz Contactdozen speciaal ontworpen voor doorgangsruiden (30.000 handelingen) en uitgerust met kinderbeveiliging Voldoen aan de norm NF C 61-314 Met snoer van 0,5 m en GST18i3 Wieland-stekker Afwerking kleur ring (buitenrand): ● RVS (metaal) ○ Wit ● Zwart Met snoer van 2 m en stekker 2P+A Afwerking kleur ring (buitenrand): ● RVS (metaal) ○ Wit ● Zwart	Ref.	USB-laders Type-A + Type-C 15 W met deksel Voeding: 110-240 V~ 50/60 Hz Voldoen aan de norm IEC 62368-1 Scharnierend deksel voor bescherming van de contactdoos en een verzorgde esthetiek Met snoer van 0,5 m en GST18i3 Wieland-stekker ● RVS (metaalen ring en deksel) Met snoer van 2 m en stekker 2P+A ● RVS (metaalen ring en deksel)
654722F 654720F 654721F		654733F 654733	
654722 654720 654721		654739	Toebehoren voor installatie op zacht oppervlak Voor het beplaten van de bekleding om de stabiliteit van het product te verzekeren
	Contactdoos vlak 2P+A met deksel 16 A 250 V~ 50/60 Hz Contactdozen speciaal ontworpen voor doorgangsruiden (30.000 handelingen), uitgerust met kinderbeveiliging Voldoen aan de norm NF C 61-314 Scharnierend deksel Voor bescherming van de contactdoos en een verzorgde esthetiek Met snoer van 0,5 m en GST18i3 Wieland-stekker ● RVS (metaalen ring en deksel) Met snoer van 2 m en stekker 2P+A ● RVS (metaalen ring en deksel)		Wieland-toebehoren Wieland GST18i3-combisnoer / stekker 2P+A Lengte 2 m Lengte 3 m Beschermende behuizing Voor Wieland GST18i3-connectoren
654723F 654723		654986 654987 654799	
	USB-laders Type-A + Type-C 15 W Voeding: 110-240 V~ 50/60 Hz Voldoen aan de norm IEC 62368-1 Met snoer van 0,5 m en GST18i3 Wieland-stekker Afwerking kleur ring (buitenrand): ● RVS (metaal) ○ Wit ● Zwart Met snoer van 2 m en stekker 2P+A Afwerking kleur ring (buitenrand): ● RVS (metaal) ○ Wit ● Zwart		
654732F 654730F 654731F			
654732 654730 654731			

Andere configuraties, contactdoos-normen en afwerkingen op aanvraag of via de pCon-software



Rood gedrukte referenties: nieuwe producten