


| Tableau capacité voir www.ecatalog.be Conforme à la norme EN 50085-2-1 | | | Section en mm | 35 x 80 | 35 x 105 | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---------------------|
| Configuration | | |  |  | | | |
| Couleur | | | Blanc | Blanc | | | |
| GOULOTTE MURALE COMPLÈTE | Corps (2 m) + couvercle (2 m)  | | 010461 | 010463 | | | |
| GOULOTTE MURALE COMPOSABLE | Corps (2 m)  | | - | - | | | |
| | Cloison de fractionnement pour plusieurs compartiments (2 m)  | | - | - | | | |
| | Couvercle (2 m)  | | - | - | | | |
| ACCESSOIRES DE FINITION⁽¹⁾ | Embout gauche ou droit  | | 010722 | 010701 | | | |
| | Angle intérieur variable (85 à 95°)  | | 010601 | 010601 | | | |
| | Angle extérieur variable (60 à 120°)  | | 010621 | 010621 | | | |
| | Angle plat variable  | | 010767 | 010784 | | | |
| | Dérivation en T vers largeur 80 mm (voir tableau p. 978)  | | 010735 | 010735 | | | |
| | Dérivation en T vers largeur 105 mm  | | - | 010736 ⁴ | | | |
| | Dérivation d'angle vers DLP design 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80, 50 x 105 ³  | | 010763 + 010601 | 010763 + 010601 | | | |
| | Joint de corps (permet aligner les goulottes) ²  | | 2 x 010691 | 2 x 010691 | | | |
| | Joint de couvercle  | | 010801 | 010802 | | | |
| | Rehausse pour pose en plinthe (2 m, noire)  | | 010580 | 010580 | | | |
| Couvercle de remplacement (2 m)  | | 010521 65 mm | 010522 85 mm | | | | |
| ACCESSOIRES DE CÂBLAGE | Cloison de séparation (2 m)  | | 010584 | 010582 | | | |
| | Agrafe pour tenue des câbles  | | 010681 | 010682 | | | |
| | Embase pour colliers  | | - | 030881 | | | |
| MONTAGE D'APPAREILLAGE | Mosaic | Support enclipsable | Simple  | 010952 | 010992 | | |
| | | | Double  | 010954 | 010994 | | |
| | | | Triple  | 010956 | 010996 | | |
| | | | Quadruple  | 010958 | 010998 | | |
| | Mosaic | Prises à clipser dans les supports ci-dessus | Simple 1 x 2P+T  | 077145L | 077145L | | |
| | | | Double 2 x 2P+T  | 077142L | 077142L | | |
| | | | Triple 3 x 2P+T  | 077143L | 077143L | | |
| | Mosaic | Boîtier d'isolation | 1 boîtier par mécanisme Mosaic de 2 modules  | 010927 | 010927 | | |
| | | | Autre appareillage⁵ | Support enclipsable | 1 poste  | - | 010913 ⁶ |
| | | | | | 2 postes  | - | 010923 ⁶ |
| | | | | | 3 postes  | - | 010933 ⁶ |
| | Prise industrielle  | - | | | - | | |
| | Appareillage modulaire | Support enclipsable | 2 modules  | 010925 | - | | |
| 3 modules  | | | - | 010935 | | | |
| 6 modules  | | | - | - | | | |

¹ Autres accessoires de finition voir p. 978 - ² Réf. 010692 : joint de corps, fixation par adhésif (pose en fin d'installation) - ³ Dérivation en T vers un profilé avec largeur de 105 mm équipé d'un couvercle de 85 mm - ⁴ Boîtier d'isolation pour autre appareillage : 010917 (1 boîtier par mécanisme) - ⁵ Pour intégrer les mécanismes LivingLight dans un support autre appareillage : commander le mécanisme et un support à vis