


Incara™ Disq'In

voor individuele bureaus en vergaderruimten



In te bouwen in meubilair, compatibel met bureau met dikte 15-40 mm
 Ruimtebesparend met externe klemmenblokken
 Snoer van 2 m en stekker 2P+A
 HDMI-contactdozen: zijdelingse aansluitingen
 Snelle bevestiging met intrekbare klauwen

Ref.	Incara™ Disq'In
654740 654743	Contactdozen vlak 2P+A 16 A 250 V~ uitgerust met kinderbeveiliging, voldoen aan de norm NF C 61-314 USB-laders: voeding 110/240 V~ 50/60 Hz, voldoen aan de norm IEC 62368-1 Met snoer lengte 2 m en stekker 2P+A Afdekplaat afzonderlijk te bestellen 2 mechanismen Samenstelling: - 1 Contactdoos vlak 2P+A - 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ○ Wit schakelmateriaal ● Zwart schakelmateriaal
654741 654744	3 mechanismen Samenstelling: - 2 Contactdozen vlak 2P+A - 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ○ Witte apparatuur ● Zwarte apparatuur
654742 654745	4 mechanismen Samenstelling: - 2 Contactdozen vlak 2P+A - 1 HDMI-contactdoos - 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ○ Witte apparatuur ● Zwarte apparatuur

Ref.	Afdekplaten Incara™ Disq'In
654755 654756 654757	Afdekplaten in metalen uitvoering 2 mechanismen ● RVS ○ Wit ● Zwart
654759 654760 654761	3 mechanismen ● RVS ○ Wit ● Zwart
654763 654764 654765	4 mechanismen ● RVS ○ Wit ● Zwart

Incara™ Pop up

voor individuele bureaus en vergaderruimten



In te bouwen in meubilair, compatibel met bureaudikte 15 tot 40 mm
 Metalen materiaal. Beschermende folie

Ref.	Incara™ Pop-up uit te rusten
654800 654801 654802 654803 2023 654812 654814	Uit te rusten met Mosaic-functies 4 modules ● RVS ○ Wit ● Zwart ● Aluminium
2023 654804 654805 654806 654807	2 x 4 modules ● RVS ○ Wit ● Zwart ● Aluminium
654808 654809 654810 654811 654813	8 modules ● RVS ○ Wit ● Zwart ● Aluminium ● RVS IP 44
654827 654816 654817 2023 654821 2023 654818 654819 654820	Incara™ Pop up - uitgerust Contactdozen vlak 2P+A 16 A 250 V~ uitgerust met kinderbeveiliging, voldoen aan de norm NF C 61-314 USB-laders: voeding 110/240 V~ 50/60 Hz, voldoen aan de norm IEC 62368-1 Met snoer lengte 2 m en stekker 2P+A 4 modules Samenstelling: 1 contactdoos vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-C 30 W Power Delivery ● RVS Samenstelling: 1 contactdoos vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ● RVS Samenstelling: 1 contactdoos vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ○ Wit Samenstelling: 1 contactdoos vlak 2P+A Surface + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W + 1 draadloze inductielader. Blauw lampje om de goede werking van het product aan te geven ● RVS 2 x 4 modules Samenstelling: 2 contactdozen vlak 2P+A + 2 USB-laders Type-A + Type-C 15 W ● RVS ○ Wit 8 modules Samenstelling: 3 contactdozen vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ● RVS

Andere configuraties, contactdoosnormen en afwerkingen op aanvraag of via de pCon-software

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten