



Keuzetabel Soluflex Cable Floor System






H = 37/50/60/70/80/90/120/150 mm

	Tegel	Voet	Aardingstegel	Uitvoertegel	Project randafwerking	Rand afwerking
	Sendzimir L225 x B225 x H13 mm	Polypropoleen	Sendzimir L225 x B225 x H13 mm	Sendzimir L225 x B225 x H13 mm	Sendzimir L900 x B300 mm 2x omgezette kant van 13 mm	Sendzimir L900 mm x B275 mm 1x omgezette kant van 13 mm
			Aardklem 6 mm ² (max) 1 tegel per 100 mm ² of in gang- paden max 14 m uit elkaar	Uitsparing 124 x 14,5 mm/ voor kabeldoorvoer naar de werkplek	Paszagen op werk voor aansluiten tegen wand	Paszagen op werk voor aansluiten tegen wand
Hoogte (mm)						
H37	8400010	8403700	8400020	8400030	8400060	8400061
H50		8405000				
H60		8406000				
H70		8407000				
H80		8408000				
H90		8409000				
H120		8412000				
H150		8415000				

Op aanvraag H 25 mm verkrijgbaar

Verdeel dozen 4 V	Verdeel dozen 4V (Wieland)	Verdeel dozen 4V (Wieland)
	Kunststof (zwart)	Sendzimir
	Voorbedraad: 3x female zwart + 1x male wit	1 ingang YMKV, 1 uitgang YMKV of snoer, voorbedraad met 6 stuks aftakkingen fastconnector en voorzien van aansluitblok met trekcontasting
		
H37 - H150	8400211	8400077

Verdeel dozen/ consolidatiedozen data voor keystone Legrand of voor derden op aanvraag verkrijgbaar

IK-3 (2 x 8 modules)	Inbouwtegel vierkant IK-3	Dekselset voor IK-3 verticaal-vloerdoos	Optioneel	Beschermkappen	Blinde afdekplaat RVS	
	Sendzimir/ L450 mm x B450 mm	Kunststof RAL7032 L261 x B261 x H50 mm				
	Voor dekselset IK-3 ref. 088070 Incl. houten wegwerpdksel	Uitgerust met kabeluitvoer + handvat (ook kan de deksel losgekoppeld worden van dekselset) en draagframe voor contactdozen (4x230V) en data (8 modules), niet inbegrepen beschermkappen zie ref. 088071			Set van beschermkappen voor contactdozen 4x230V en data 8 modules. Eenvoudige montage aan dekselset en eenvoudig om kabels door te voeren met kabeluitgangspunten	Voor afwerking in dekselset IK-3 verticaal. Geleverd met een beschermfolie (kan afdekplaat tijdens bouwwerkzaamheden niet beschadigen). Uitgerust met plakstrips om te bevestigen aan dekselset. Toepasbaar voor tapijt en vinyl vloer afwerking
						
H50 - H150⁽¹⁾	8409057	088070		088071	088072	

(1) Opgelet: minimum klasse van vlakheid 4, hoogte 50 mm