


# Motorbeveiligers MPX<sup>3</sup>

toebehoren



Ref.	Hulpcontacten
	Ith: 10 A <b>Laterale montage</b> Worden op de linkerkant van de automaten gemonteerd Max. 1 hulpcontact per motorbeveiligers
417400	1 NO + 1 NG
417401	2 NO
417402	2 NG
	<b>Frontale montage</b> Max. 1 hulpcontact per motorbeveiligers
417403	1 NO + 1 NG
417404	2 NO
417405	2 NG
	<b>Foutmeldingscontacten</b> Worden op de linkerkant van de automaten gemonteerd Monteer eerst het foutmeldingscontact als u ook een hulpcontact gebruikt (met MPX <sup>3</sup> 63H is het niet mogelijk om een hulpcontact en een foutmeldingscontact samen te monteren)
	<b>Voor alle fouten</b> Werkt voor ieder type uitschakeling
417406	1 NO + 1 NG voor MPX <sup>3</sup> 32
417408	1 NO + 1 NG voor MPX <sup>3</sup> 63 en 100
	<b>Enkel voor kortsluitingen</b> Werkt uitsluitend bij magnetische uitschakeling
417407	1 NO + 1 NG
	<b>Stroomuitschakelspoelen</b> Worden op de rechterkant van de automaten gemonteerd Eén uitschakelspoel per automaat
417410	24 V - 50 Hz / 28 V - 60 Hz
417412	220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz
417413	380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz
	<b>Minimumspanningsuitschakelspoelen</b> Worden op de rechterkant van de automaten gemonteerd 1 module per automaat
	<b>Zonder hulpcontact</b> Werken voor ieder type uitschakeling
417420	24 V - 50 Hz/28 V - 60 Hz
417422	220-230 V - 50 Hz/240-260 V - 60 Hz
417423	380-400 V - 50 Hz/440-460 V - 60 Hz
	<b>Met 2 hulpcontacten NO</b> Niet mogelijk met MPX <sup>3</sup> 32S
417430	24 V - 50 Hz / 28 V - 60 Hz
417432	220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz
417433	380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz
	<b>Verzegelingskap doorschijnend</b> Hierdoor zijn de instellingen van de automaat niet meer toegankelijk Voor ieder type MPX <sup>3</sup>
417479	

Ref.	Adapters en montageplaten																																						
	Hiermee kan een CTX <sup>3</sup> -contactor (blz. 116) onder een motorbeveiligingsschakelaar MPX <sup>3</sup> worden gemonteerd, zodat een compacte motorstarter ontstaat																																						
	<b>Adapters</b> Hiermee kan de automaat MPX <sup>3</sup> en de contactor CTX <sup>3</sup> rechtstreeks worden verbonden																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Motorbeveiligingsschakelaar</th> <th>Contactor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>417448</td> <td>MPX<sup>3</sup> 32S</td> <td>CTX<sup>3</sup> 22AC</td> </tr> <tr> <td>417449</td> <td>MPX<sup>3</sup> 32S</td> <td>CTX<sup>3</sup> 22DC</td> </tr> <tr> <td>417450</td> <td>MPX<sup>3</sup> 32H/32MA</td> <td>CTX<sup>3</sup> 22AC</td> </tr> <tr> <td>417451</td> <td>MPX<sup>3</sup> 32H/32MA</td> <td>CTX<sup>3</sup> 22DC</td> </tr> <tr> <td>417452</td> <td>MPX<sup>3</sup> 32S</td> <td>CTX<sup>3</sup> 40AC</td> </tr> <tr> <td>417453</td> <td>MPX<sup>3</sup> 32S</td> <td>CTX<sup>3</sup> 40DC</td> </tr> <tr> <td>417454</td> <td>MPX<sup>3</sup> 32H/32MA</td> <td>CTX<sup>3</sup> 40AC</td> </tr> <tr> <td>417455</td> <td>MPX<sup>3</sup> 32H/32MA</td> <td>CTX<sup>3</sup> 40DC</td> </tr> <tr> <td>417456</td> <td>MPX<sup>3</sup> 63H</td> <td>CTX<sup>3</sup> 65AC met kooiklemmen</td> </tr> <tr> <td>417457</td> <td>MPX<sup>3</sup> 63H</td> <td>CTX<sup>3</sup> 65DC met kooiklemmen</td> </tr> <tr> <td>417458</td> <td>MPX<sup>3</sup> 100H</td> <td>CTX<sup>3</sup> 100AC met kooiklemmen</td> </tr> <tr> <td>417459</td> <td>MPX<sup>3</sup> 100H</td> <td>CTX<sup>3</sup> 100AC met kooiklemmen</td> </tr> </tbody> </table>	Motorbeveiligingsschakelaar	Contactor	417448	MPX <sup>3</sup> 32S	CTX <sup>3</sup> 22AC	417449	MPX <sup>3</sup> 32S	CTX <sup>3</sup> 22DC	417450	MPX <sup>3</sup> 32H/32MA	CTX <sup>3</sup> 22AC	417451	MPX <sup>3</sup> 32H/32MA	CTX <sup>3</sup> 22DC	417452	MPX <sup>3</sup> 32S	CTX <sup>3</sup> 40AC	417453	MPX <sup>3</sup> 32S	CTX <sup>3</sup> 40DC	417454	MPX <sup>3</sup> 32H/32MA	CTX <sup>3</sup> 40AC	417455	MPX <sup>3</sup> 32H/32MA	CTX <sup>3</sup> 40DC	417456	MPX <sup>3</sup> 63H	CTX <sup>3</sup> 65AC met kooiklemmen	417457	MPX <sup>3</sup> 63H	CTX <sup>3</sup> 65DC met kooiklemmen	417458	MPX <sup>3</sup> 100H	CTX <sup>3</sup> 100AC met kooiklemmen	417459	MPX <sup>3</sup> 100H	CTX <sup>3</sup> 100AC met kooiklemmen
Motorbeveiligingsschakelaar	Contactor																																						
417448	MPX <sup>3</sup> 32S	CTX <sup>3</sup> 22AC																																					
417449	MPX <sup>3</sup> 32S	CTX <sup>3</sup> 22DC																																					
417450	MPX <sup>3</sup> 32H/32MA	CTX <sup>3</sup> 22AC																																					
417451	MPX <sup>3</sup> 32H/32MA	CTX <sup>3</sup> 22DC																																					
417452	MPX <sup>3</sup> 32S	CTX <sup>3</sup> 40AC																																					
417453	MPX <sup>3</sup> 32S	CTX <sup>3</sup> 40DC																																					
417454	MPX <sup>3</sup> 32H/32MA	CTX <sup>3</sup> 40AC																																					
417455	MPX <sup>3</sup> 32H/32MA	CTX <sup>3</sup> 40DC																																					
417456	MPX <sup>3</sup> 63H	CTX <sup>3</sup> 65AC met kooiklemmen																																					
417457	MPX <sup>3</sup> 63H	CTX <sup>3</sup> 65DC met kooiklemmen																																					
417458	MPX <sup>3</sup> 100H	CTX <sup>3</sup> 100AC met kooiklemmen																																					
417459	MPX <sup>3</sup> 100H	CTX <sup>3</sup> 100AC met kooiklemmen																																					
	<b>Montageplaten</b> Hierop kunnen de automaat en de contactor samen worden bevestigd Schroeven niet meegeleverd																																						
417460	Voor MPX <sup>3</sup> 32S/32H/32MA																																						
417461	Voor MPX <sup>3</sup> 63H																																						
417462	Voor MPX <sup>3</sup> 100H																																						
	<b>Draaibediening op deur</b> Wordt op de deur van de kast gemonteerd (max. lengte: 315 mm)																																						
417463	Voor MPX <sup>3</sup> 32H en 32 MA																																						
417464	Voor MPX <sup>3</sup> 63H																																						
417465	Voor MPX <sup>3</sup> 100H																																						
	<b>Aansluitrails</b> Voor de parallelle aansluiting van MPX <sup>3</sup>																																						
	<b>Voor MPX<sup>3</sup> 32S, 32H en 32MA</b> Toegekende stroom: 63 A																																						
417471	Voor 2 apparaten																																						
417473	Voor 3 apparaten																																						
417475	Voor 4 apparaten																																						
417476	Voor 5 apparaten																																						
417477	Klemmenblokmodule 32 A voor aansluitrail																																						
	<b>Voor MPX<sup>3</sup> 63H</b> Toegekende stroom: 108 A																																						
417472	Voor 2 apparaten																																						
417474	Voor 3 apparaten																																						
	<b>Kastje voor MPX<sup>3</sup> 32H en 32MA</b> IP 65-kastje voor gebruik in stoffige omgevingen of in aanwezigheid van corrosieve vloeistoffen of gassen																																						
417480	Met gele/rode draaibediening																																						
417481	Met zwarte draaibediening																																						