

Mosaic™ mechanismen

contactdozen Mosaic Link



077332

Contactdozen Mosaic Link

Mosaic vlakke contactdozen op 45° met tweezijdige aansluiting voor een directe montage wandgoten voorzien van deksel 65, 85 en 130 mm. Houders en afdekplaten voor kabelgoot (zie hieronder). Directe montage zonder gereedschap.

Standaard	Met polarisatie sleutel	Contactdozen met steekklemmen	
077145L	077170L		2P+A
077142L	077152L		2 x 2P+A
077143L	077153L		3 x 2P+A
077144L	077153L + 077187L		4 x 2P+A
Contactdozen in aluminium kleur met steekklemmen			
079245L			2P+A
079272L			2 x 2P+A

Polarisatiesleutel

050299



Polarisatiesleutel voor contactdozen met polarisatiesysteem

Uitrustbare Mosaic houders

Opklikbare houders voor DLP Alu wandgoten. Geleverd met afdekplaat. Uitrustbaar met Mosaic contactdozen (zie hierboven). Voor andere toepassingen, gebruik Mosaic schakelmateriaal.

Deksel 65 mm	Deksel 85 mm		
011202	011212		Enkel (2 modules)
011204	011214		Dubbel (4 modules)
011206	011216		Drievoudig (6 modules)
011208	011218		Viervoudig (8 modules)

Andere Mosaic functies
(zie blz. 1096)

Mosaic™ mechanismen

contactdozen RJ 45 Mosaic™, LCS2
Legrand Cabling System



076573



076576

Contactdozen met LCS² connector voor snelle aansluiting zonder gereedschap. Geschikt voor eenaderige kabels AWG 22 tot AWG 26 en meeraderige kabels AWG 26. Markering van de contacten door dubbele kleurcode 568 A en B en cijfaanduiding. Beantwoorden aan de normen ISO/IEC 11801 versie 2.0, ontwerp amendement 2, EN 50173-1 en EIA/TIA 568 B2.10

Ref.	RJ 45 contactdozen Mosaic Cat. 6a
076571 079471	UTP - 1 module <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Aluminium
076574 079474	UTP - 2 modules <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Aluminium Metalen afscherming
076509	UTP inclinée à 45° - 2 modules <input type="radio"/> Wit met rood stofluikje
076573 079473	STP - 1 module <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Aluminium
076576 079476	STP - 2 modules <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Aluminium
076508	STP onder 45° - 2 modules <input type="radio"/> Wit
RJ 45 contactdozen Mosaic Cat. 6	
076561 079461	UTP - 1 module <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Aluminium
076564 079464	UTP - 2 modules <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Aluminium
076504	2 RJ onder 45° - 2 modules
076594	UTP met vergrendeling - 2 modules Geleverd met 2 sleutels per 5 contactdozen <input type="radio"/> Wit met rood stofluikje
076562 079462	FTP - 1 module <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Aluminium
076565 079465	FTP - 2 modules <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Aluminium
076506	2 x RJ 45 FTP onder 45° - 2 modules <input type="radio"/> Wit
RJ 45 contactdozen Mosaic Cat. 5e	
076551 079451	UTP - 1 module <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Aluminium
076554 079452	UTP - 2 modules <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Aluminium
076552	FTP - 1 module <input type="radio"/> Wit
076555 079455	FTP - 2 modules <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Aluminium