



Technische gegevens **blz. 1021** en [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Conform de normen IEC 61084-2-4 en EN 50085-2-4. Verticale stroomverdeling mogelijk. Voeding vanuit de vloer of het plafond (met ovaline kits). Uit te rusten met Mosaic schakelmateriaal. Breedte deksel 45 mm

## Ref. Minizuilen 1 compartiment / dubbelzijdig

Kunnen uitgerust worden met ovaline kits  
ref. 653060/61/62

Ref.	Wit	Aluminium	Zwart
653000 653003	 Aluminium romp, PVC deksels Hoogte 0,30 m Hoogte 0,68 m		
653001 653004	 Aluminium romp en deksels Hoogte 0,3 m Hoogte 0,68 m		
653002 653005	 Aluminium romp, PVC deksels Hoogte 0,30 m Hoogte 0,68 m		

## Ref. Minizuilen 2 compartimenten

Kunnen uitgerust worden met ovaline kits  
ref. 653063/64/65

Ref.	Wit	Aluminium	Zwart
653020 653023	 PVC romp en deksels Hoogte 0,30 m Hoogte 0,68 m		
653021 653024	 Aluminium romp en deksels Hoogte 0,30 m Hoogte 0,68 m		
653022 653025	 Aluminium romp, PVC deksels Hoogte 0,30 m Hoogte 0,68 m		

## Ref. Minizuilen 4 compartimenten

Ref.	Wit	Aluminium	Zwart
653040 653043	 Aluminium romp, PVC deksels Hoogte 0,30 m Hoogte 0,68 m		
653041 653044	 Aluminium romp en deksels Hoogte 0,30 m Hoogte 0,68 m		
653042 653045	 Aluminium romp, PVC deksels Hoogte 0,30 m Hoogte 0,68 m		

## Ref. Verplaatsbare minizuil

653029	Verplaatsbare en voorbedrade zuil Aluminium romp Tafeltje: Wit Uitgerust met: - 7 contactdozen 2P+T Duitse norm, - 1 dubbele usb-oplaadpoort, - 1 voet met 4 wieltjes, - 1 kabel van 4 m Hoogte 0,75 m
--------	--

## Ovaline kits

Om de minizuil te voeden vanuit het plafond <b>Voor minizuilen 1 compartiment / dubbelzijdig</b>	
653060 653061 653062	Wit Aluminium Zwart
<b>Voor minizuilen klik-in 2 of 4 compartimenten</b>	
653063 653064 653065	Wit Aluminium Zwart

## Accessoires voor minizuilen 1 of 2 compartimenten

653084	Tafeltje - Wit
653086	Voet voor verplaatsbare minizuil - Wit
653087	Voet voor verplaatsbare minizuil - Aluminium
653088	Set van 4 wieltjes en snoercompartiment

## Vloerlijsten

<b>Vloerlijsten 75 x 18 mm</b> Lijst met 3 compartiment IP 40 - IK 07 Lengte: 2 m	
030088	Wit RAL 9003
030090	Zwart RAL 9017
030093	Grijs RAL 7030



Mosaic schakelmateriaal, **blz. 1023**