

Mosaic™ contactdozen RJ 45 (vervolg)



076552

079455

Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131**

Contactdozen met LCS²-connector voor snelle aansluiting zonder gereedschap. Geschikt voor eenaderige kabels AWG 22 tot AWG 26 en meeraderige kabels AWG 26. Markering van de contacten door dubbele kleurcode 568 A en B en cijferaanwijzing. Beantwoorden aan de normen ISO/IEC 11801 versie 2.0, EN 50173-1 en EIA/TIA 568. Houder en afdekplaat apart te bestellen

| Ref | Contactdozen Cat. 5e |
|------------------|--|
| 076551 | UTP - 1 module ○ Wit |
| 076554 | UTP - 2 modules ○ Wit |
| 076552 079452 | FTP - 1 module ○ Wit ● Aluminium |
| 076555 079455 | FTP - 2 modules ○ Wit ● Aluminium |

Mosaic™ contactdozen met doorvoer



078622

078626



078616

078617

078618

| Ref | Contactdozen met koperen doorvoer |
|------------------|--|
| 078622 078626 | Gemakkelijke aansluiting achteraan door gewone verbinding van een mannelijke contactentop Verzekert de toegang tot het netwerk van de RJ 45 contactdoos Voor het tot stand brengen van verbindingen van Cat. 6 en Cat. 5e Volgens de ISO-normen 11801 versie 2, EN 50173-1 en EIA/TIA 568 bij gebruik met de zone verdeelkasten Voor installatie in alle dragers met een diepte van min. 40 mm 2 modules Cat. 6 UTP ○ Wit ● Aluminium |
| 078623 078627 | Cat. 6 FTP ○ Wit ● Aluminium |
| 078620 078624 | Cat. 5e UTP ○ Wit ● Aluminium |
| 078621 078625 | Cat. 5e FTP ○ Wit ● Aluminium |

| | |
|--|--|
| | Contactdozen met doorvoer voor optische vezel Uitgerust met duplex doorvoer 2 ingangen / 2 uitgangen Voor de aansluiting van twee vezels (uitgerust met hun connector). Geleverd met beschermdopjes Uitgerust met een doorzichtige merktekenhouder 2 modules Contactdoos met doorvoer voor optische vezel 2 x ST Bajonetaansluiting (STII-compatibel) 078616 ○ Wit |
| | Contactdoos met doorvoer voor optische vezel 2 x SC "Push-pull"-aansluiting 078617 ○ Wit |
| | Contactdoos met doorvoer voor optische vezel 2 x LC "Push-pull"-aansluiting 078618 ○ Wit |

Andere RJ 45 contactdozen
Zie blz. 1158

Patchpanelen LCS³
Zie blz. 1134

