

**Bimateriale plaat**


078802L

079302L

079042L

De semi-transparante zijkant laat toe om het licht door te laten van de Mosaic Easy Link verlichting voor houders (blz. 1099)

078722L

079044L

 Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131**

Ref.	Afdekplaten
078801L 079301L <b>079041L</b>	<b>Voor 1 module</b> Vast te klikken op houder ref. 080250 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wit</li> <li><input checked="" type="radio"/> Aluminium</li> <li><input checked="" type="radio"/> Mat zwart</li> </ul>
078802L 079302L 079042L 078722L 078880	<b>Voor 2 modules</b> Vast te klikken op houder ref. 080251/670635/670630 Compatibel met Mosaic Easy-Led verlichting ref. 080260L en 080262L (blz. 1099) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wit</li> <li><input checked="" type="radio"/> Aluminium</li> <li><input checked="" type="radio"/> Mat zwart</li> <li><input type="radio"/> Wit antimicrobieel<sup>(1)</sup></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wit antimicrobieel<sup>(1)</sup> étanche IP 44</li> </ul> Uitgerust met een membraan die toelaat om Mosaic mechanismen in te bouwen (niet compatibel met opbouwdozen)
078803L 079303L	<b>Voor 3 modules</b> Vast te klikken op houder ref. 080259 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wit</li> <li><input checked="" type="radio"/> Aluminium</li> </ul>
078814L 079314L 079054L 078724L	<b>Voor 4 horizontale modules</b> Vast te klikken op houder ref. 080252/58 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wit</li> <li><input checked="" type="radio"/> Aluminium</li> <li><input checked="" type="radio"/> Mat zwart</li> <li><input type="radio"/> Wit antimicrobieel<sup>(1)</sup></li> </ul>
078815L 079315L	<b>Voor 5 horizontale modules</b> Vast te klikken op houder ref. 080252/58 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wit</li> <li><input checked="" type="radio"/> Aluminium</li> </ul>
078825L 079325L	<b>Voor 5 verticale modules</b> Vast te klikken op houder ref. 080252/57 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wit</li> <li><input checked="" type="radio"/> Aluminium</li> </ul>
078804L 079304L 079044L 078725L	<b>Voor 2 x 2 horizontale modules</b> Vast te klikken op houder ref. 080252/58 of 2 x 080251 voor gebruik van Mosaic Easy-Led verlichting (blz. 1099) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wit</li> <li><input checked="" type="radio"/> Aluminium</li> <li><input checked="" type="radio"/> Mat zwart</li> <li><input type="radio"/> Wit antimicrobieel<sup>(1)</sup></li> </ul>
078822L 079322L 079062L 078723L	<b>Voor 2 x 2 verticale modules</b> <sup>(2)</sup> Vast te klikken op houder ref. 080252/57 of 2 x 080251 voor gebruik van Mosaic Easy-Led verlichting (blz. 1099) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wit</li> <li><input checked="" type="radio"/> Aluminium</li> <li><input checked="" type="radio"/> Mat zwart</li> <li><input type="radio"/> Wit antimicrobieel<sup>(1)</sup></li> </ul>
078816L 079316L 079056L 078726L	<b>Voor 6 horizontale modules</b> Vast te klikken op houder ref. 080253 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wit</li> <li><input checked="" type="radio"/> Aluminium</li> <li><input checked="" type="radio"/> Mat zwart</li> <li><input type="radio"/> Wit antimicrobieel<sup>(1)</sup></li> </ul>

Ref.	Afdekplaten (vervolg)
078818L 079318L 079058L	<b>Voor 8 horizontale modules</b> Vast te klikken op houder ref. 080253 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wit</li> <li><input checked="" type="radio"/> Aluminium</li> <li><input checked="" type="radio"/> Mat zwart</li> </ul>
078806L 079306L 079046L	<b>Voor 3 x 2 horizontale modules</b> Vast te klikken op houder ref. 080253 of 3 x 080251 voor gebruik van Mosaic Easy-Led verlichting (blz. 1099) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wit</li> <li><input checked="" type="radio"/> Aluminium</li> <li><input checked="" type="radio"/> Mat zwart</li> </ul>
078823L 079323L	<b>Voor 3 x 2 verticale modules</b> <sup>(2)</sup> Vast te klikken op houder ref. 080253 of 3 x 080251 voor gebruik van Mosaic Easy-Led verlichting (blz. 1099) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wit</li> <li><input checked="" type="radio"/> Aluminium</li> </ul>
078810L 079310L <b>079010L</b>	<b>Voor 10 horizontale modules</b> Vast te klikken op houder ref. 080254 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wit</li> <li><input checked="" type="radio"/> Aluminium</li> <li><input checked="" type="radio"/> Mat zwart</li> </ul>
078808L 079308L <b>079008L</b>	<b>Voor 4 x 2 horizontale modules</b> Vast te klikken op houder ref. 080254 of 4 x 080251 voor gebruik van Mosaic Easy-Led verlichting (blz. 1099) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wit</li> <li><input checked="" type="radio"/> Aluminium</li> <li><input checked="" type="radio"/> Mat zwart</li> </ul>
078830L 079330L	<b>Voor 2 x 5 modules</b> Vast te klikken op houder ref. 080264 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wit</li> <li><input checked="" type="radio"/> Aluminium</li> </ul>
078838L 079338L	<b>Voor 2 x 2 x 2 modules</b> Vast te klikken op houder ref. 080264 of 4 x 080251 voor gebruik van Mosaic Easy-Led verlichting (blz. 1099) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wit</li> <li><input checked="" type="radio"/> Aluminium</li> </ul>

1 : Bevat een zilveren verbinding die voorkomt dat bacteriën aan het oppervlak ontstaan  
 2 : Op verticale plaat, enkel de onderkant van de plaat kan oplichten