


LCS³ patchpaneel

vlak paneel cat. 8




Keuzetabellen **blz. 1134**

Ref.	Patchpaneel cat. 8 uitgerust met 24 RJ 45-connectoren
033782	<p>Uitgerust met Soluclip van de nieuwe generatie voor automatische bevestiging (zonder schroeven) op de stijlen van de racks en kasten</p> <p>Universele montage in alle racks of kasten</p> <p>Het paneel zorgt voor een automatische aarding van elke connector</p> <p>Uitgerust met kabelgeleiders aan de achterzijde om de bekabeling tijdens onderhoud op haar plaats te houden</p> <p>Uitgerust met 4 cassettes met 6 voorgemonteerde connectoren LCS³ RJ 45 cat. 8</p> <p>Markering T568A en B met kleurcodes</p> <p>Geleverd met kleuretiketten</p> <p>Conform de normen: ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568</p> <p>19"-paneel - 1 U</p> <p>Automatische extractie van de cassettes door erop te drukken</p> <p>Elke connector kan afzonderlijk worden uitgetrokken</p> <p>Vlak paneel</p> <p>STP paneel - Metalen afscherming - PoE++</p>

LCS³ patchpanelen

vlakke panelen cat. 6_A



Keuzetabellen **blz. 1134**

Ref.	Patchpanelen cat. 6 _A uitgerust met 24 RJ 45-connectoren
033770 033772	<p>Uitgerust met Soluclip van de nieuwe generatie voor automatische bevestiging (zonder schroeven) op de stijlen van de racks en kasten</p> <p>Universele montage in alle racks of kasten</p> <p>De panelen zorgen voor een automatische aarding van elke connector</p> <p>Uitgerust met kabelgeleiders aan de achterzijde om de bekabeling tijdens onderhoud op haar plaats te houden</p> <p>Uitgerust met 4 cassettes met 6 voorgemonteerde connectoren LCS³ RJ 45 cat.6_A</p> <p>Markering T568A en B met kleurcodes</p> <p>Geleverd met kleuretiketten</p> <p>Conform de normen: ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568</p> <p>19" paneel - 1 U</p> <p>Automatische extractie van de cassettes door erop te drukken</p> <p>Elke connector kan afzonderlijk worden uitgetrokken</p> <p>Vlakke panelen</p> <p>24 connectoren RJ 45 - 1 U - PoE++</p> <p>UTP</p> <p>STP</p>

Kleine tertiaire pakketten **blz. 1173**



LCS³ kabels en snoeren **blz. 1153**

