



077142L



010952

010954

010956

| Ref | |
|---------|--|
| | Mosaic Link contactdozen 10/16A - 250V voor DLP design kabelgoten Belgische standaard Mosaic contactdozen met tweezijdige aansluiting voor montage op de DLP-wandgoten in combinatie met de houders en afdekplaten voor wandgoten (zie hiernaast) Directe verbinding zonder gereedschap, intuïtieve loskoppeling zonder demontage van de houder |
| | Witte contactdozen |
| 077145L | 2P+A |
| 077142L | 2 x 2P+A |
| 077143L | 3 x 2P+A |
| 077144L | 4 x 2P+A |
| | Contactdozen met polarisatiesysteem |
| 077170L | 2P+A |
| 077152L | 2 x 2P+A |
| 077153L | 3 x 2P+A |
| | Rode contactdozen |
| 077118L | 2P+A |
| 077172L | 2 x 2P+A |
| 077173L | 3 x 2P+A |

| | |
|--------|--|
| | Speciaal DLP contactdozen 10/16 A - 250 V~ met steekklemmen - Duitse standaard (schuko) |
| | Standaard contactdozen |
| 077401 | 2P+T |
| 077402 | 2 x 2P+T |
| 077403 | 3 x 2P+T |
| 077404 | 4 x 2P+T |
| | Contactdozen met polarisatiesysteem |
| 077421 | 2P+T |
| 077422 | 2 x 2P+T |
| 077423 | 3 x 2P+T |
| 077424 | 4 x 2P+T |

| | |
|--------|---|
| 050299 | Polarisatiesleutel Polarisatiesleutel voor contactdozen met polarisatie Rechtstreeks te bevestigen op de stekker 2P+A van het apparaat dat op de contactdoos met polarisatie wordt aangesloten |
|--------|---|

* Kleur: aluminium

Montage door gewoon opklikken van het Mosaic-mechanisme in de houder en van de houder zelf in de kabelgoot
 Gedetailleerde informatie: hoofdstuk DLP-design (blz. 970-971)

| Ref. | Opklikbare houders (DLP design) |
|--------|--|
| | Houders voor 2 Mosaic modules Voor deksel met breedte 65 mm Voor deksel met breedte 85 mm |
| 010952 | |
| 010992 | |
| | Houders voor 4 Mosaic modules Voor deksel met breedte 65 mm Voor deksel met breedte 85 mm |
| 010954 | |
| 010994 | |
| | Houders voor 6 Mosaic modules Voor deksel met breedte 65 mm Voor deksel met breedte 85 mm |
| 010956 | |
| 010996 | |
| | Houders voor 8 Mosaic modules Voor deksel met breedte 65 mm Voor deksel met breedte 85 mm |
| 010958 | |
| 010998 | |