

## Mosaic™ USB Power Delivery-laders

## Mosaic™ USB Power Delivery-laders

30 W  
Type-C



077585L



079385L



079185L

Ref

### USB-C Power Delivery-laders

Conform de normen EN 301489 en EN 55032  
Voor het versneld opladen van alle draagbare toestellen, computers (PC, Mac), tablets (Apple, Android), smartphones (Apple, Android) uitgerust met de Power Delivery-technologie  
Ook voor het opladen van apparaten die niet over de Power Delivery-technologie beschikken (tablets en smartphones)

Power Delivery 3.0 zorgt ervoor dat de geleverde spanning geoptimaliseerd wordt en dat de laadcyclus korter wordt, terwijl de levensduur van de batterij behouden blijft.

Energetische efficiëntie niveau VI TUV

Verbruik in waakstand: 0,06 W

Automatische uitgangsspanningen 5, 9, 12, 15 en 20 V

Zelfbeveiligd tegen overspanning

Voor installatie in een inbouwdoos met diepte van min. 40 mm

Schroefklemmen 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Geleverd zonder snoer

#### 1 USB Type-C - 230 V - 3 A / 30 W Power Delivery

2 modules

○ Wit

● Aluminium

● Zwart





077585L  
079385L  
079185L

### Hoe laadt u al uw toestellen tegelijk en sneller op?

Door gebruik te maken van een Power Delivery-wandlader 30 W USB Type-C

Het toestel vraagt de lader om informatie en selecteert de meest gunstige spanning voor zijn batterij om de oplaadtijd te optimaliseren en tegelijkertijd de veiligheid van de gebruiker en zijn batterij te garanderen



### Met een Power Delivery-lader 30 W



- 50% opgeladen in 30 minuten = winst van 30% t.o.v. een lader van 5 W
- 80% opgeladen in 1 uur

#### Tips:

- Laad sneller op in OFF-modus
- Laad sneller op in ON-modus: helderheid verlagen < 50%

### De ingebouwde USB-laders dragen bij tot de beperking van e-afval

Ter herinnering: in Europa wordt jaarlijks 50 miljoen ton elektronisch afval geproduceerd

Doel: koolstofneutraal zijn

Ingebouwde laders kunnen gedeeld worden en worden niet vergeten (voorbeelden: hotels, vakantie, bureau)

Het gebruik van universele USB-wandladers van Type-C beperkt de overvloed aan mobiele laders (PC, tablets, smartphones). De USB-connector van Type-C wordt universeel aan het uiteinde van de kabel

### Smartphones compatibel met draadloos inductieladen

Merk	Model
<b>Apple</b>	iPhone 8, iPhone 8 Plus iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
<b>Samsung</b>	Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Active Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S6 Edge Plus Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Active, Samsung Galaxy S7 Edge Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Active, Samsung Galaxy S8 Plus Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10 Plus Samsung Galaxy Fold Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Note 9 Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10 Plus Samsung Leader 8, Samsung W2016
<b>Huawei</b>	Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate RS Porsche Design Huawei P30 Pro Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro
<b>Nokia</b>	Nokia Lumia 1520 Nokia Lumia 735, Nokia Lumia 830 Nokia Lumia 920, Nokia Lumia 928 Nokia Lumia 929 (Icon), Nokia Lumia 930 Nokia 8 Sirocco, Nokia 9 PureView
<b>LG</b>	LG G2, LG G3, LG G6, LG G6 Plus, LG G7, LG G7 ThinQ LG Lucid 2, LG Lucid 3 LG Optimus F5, LG Optimus G Pro, LG Optimus It L-05E LG Spectrum 2 LG Vu 2, LG Vu 3, LG V30, LG V30 Plus, LG V40 ThinQ