

Legrand cabling system LCS³ Cat. 6

RJ 45 contactdozen

Categorie 6



Contactdozen met LCS³-connector voor snelle aansluiting zonder gereedschap. Geschikt voor eenaderige kabels AWG 22 tot AWG 26 en meeraderige kabels AWG 26. Markering van de contacten door dubbele kleurcode 568 A en B en cijferaanwijzing. Beantwoorden aan de normen ISO/IEC 11801 versie 2.0, EN 50173-1 en EIA/TIA 568. Mosaic mechanismen geleverd met sierplaat en zonder houder of afdekplaat: zie blz. 1126

Ref.	RJ 45 Mosaic contactdozen Cat. 6 - UTP
076561	UTP - 1 module ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart ○ Antibacterieel
079461	
079461L	
076581	
076564	UTP - 2 modules ○ Wit ● Aluminium ● Zwart mat
079464	
079464L	UTP met vergrendeling - 2 modules Geleverd met 2 sleutels per 5 contactdozen ○ Wit met rood stofluikje
076594	
033480	Extra sleutel voor veiligheidscontactdoos RJ 45
076591	UTP onder 90° - 2 modules Verticale montage voor kolom
076532	UTP met haspel - 4 modules Met snoerlengte van 0,9 m op haspel inbegrepen Rollt automatisch op met drukknop ○ Wit
076503	1 RJ onder 45° - 2 modules
076504	2 RJ onder 45° - 2 modules
076544	2 RJ met Soluclip - 3 modules Wandgoten met DLP klik-in Mosaic

Ref.	RJ 45 Mosaic contactdozen Cat. 6 - FTP
076562	FTP - 1 module ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart ○ Wit antibacterieel
079462	
079162L	
076582	
076565	FTP - 2 modules ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart ○ Wit met groen stofluikje ○ Wit met oranje stofluikje
079465	
079165L	
076522	
076523	
076595	net vergrendeling - 2 modules Geleverd met 2 sleutels per 5 contactdozen ○ Wit met rood stofluikje
033480	Extra sleutel voor contactdoos RJ 45
076592	FTP onder 90° - 2 modules Verticale montage voor kolom ○ Wit ● Aluminium
079492	

Ref.	RJ 45 Mosaic contactdozen Cat. 6 - FTP (vervolg)
076533	FTP met haspel - 4 modules ○ Wit ● Aluminium
079433	
076505	FTP onder 45° - 2 modules ○ Wit
076506	2 x RJ 45 FTP onder 45° - 2 modules ○ Wit
076546	2 x RJ 45 FTP met Soluclip - 3 modules ○ Wit Voor wandgoten met klik-in Mosaic

Ref.	RJ 45 Mosaic contactdozen Cat. 6 - STP
076563	STP afschermkap - 1 module ○ Wit ○ Wit antibacterieel
076583	
076566	STP afschermkap - 2 modules ○ Wit
076596	STP afschermkap met vergrendeling - 2 modules Geleverd met 2 sleutels per 5 contactdozen ○ Wit met rood stofluikje
033480	Extra sleutel
076593	STP afschermkap onder 90° - 2 modules Verticale montage voor kolom ○ Wit
076507	STP afschermkap 45 op 45° - 2 modules ○ Wit

Ref.	RJ 45 DIN-rail modules
413101	1 DIN module - met verende shutter Verdeelmodule RJ 45 - IP 20 - IK 04 Uitgerust met een afgeschermde RJ 45-kern, omkeerbaar voorvlak (beheer van de vertrekken naar boven of beneden) Uitgerust met een etikethouder om de ruimte aan te geven - 1 module Aanduiding met wielje om aan te geven waar de verbinding voor wordt gebruikt UTP FTP STP
413102	
413103	

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten