


Mosaic™ opbouwaders



080280



080285

412950
+ 077594

Mosaic™ kits voor de werkplek inbouw of opbouw



078873L



Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131**
en www.ecatalog.be

Kits klaar voor gebruik en uit te rusten met contactdozen

Ref.	Opbouwaders
080280 080281	Voor 2 modules (houder ref. 080251) Voorzien van een afneembare ingang 20 x 12,5 mm Diepte 30 mm Diepte 40 mm
080289	Voor 3 modules (houder ref. 080259) Voorzien van een afneembare ingang 20 x 12,5 mm Diepte 40 mm
080285	Voor 4, 5 of 2 x 2 horizontale modules (houder ref. 080252) Voorzien van een afneembare ingang 32 x 12,5 mm Diepte 40 mm
080286	Voor 6, 8 of 3 x 2 horizontale modules (houder ref. 080253) Voorzien van een afneembare ingang 32 x 12,5 mm Diepte 40 mm
080284	Voor 10 of 4 x 2 horizontale modules (houder ref. 080254) Voorzien van een afneembare ingang 40 x 20 mm Diepte 40 mm
080282	Voor 5 of 2 x 2 verticale modules (houder ref. 080252) Voorzien van een afneembare ingang 20 x 12,5 mm Diepte 40 mm
080283	Voor 3 x 2 verticale modules (houder ref. 080253) Voorzien van een afneembare ingang 20 x 12,5 mm Diepte 40 mm
080274	Voor 2 x 5, 2 x 2 x 2 modules (houder ref. 080264) Voorzien van een afneembare ingang 40 x 20 mm Diepte 46 mm
080276	Voor 2 x 6, 2 x 8 of 2 x 3 x 2 modules (houder ref. 080266) Voorzien van een afneembare ingang 40 x 20 mm Diepte 46 mm
080278	Voor 2 x 10 modules (houder ref. 080268) Voorzien van een afneembare ingang 40 x 20 mm Diepte 46 mm
412950	Universele modulaire houder Voor de montage van Mosaic mechanismes 2 modules op rail 2,5 modules DIN 17,5 mm

Ref.	Inbouwkits voor de werkplek
078872L 078873L 078874L	Installatie met inbouwdoos Uitgerust met: • universele inbouwdoos met diepte 50mm, met indrukbare ingangen \varnothing 20 en 25mm • houders voor 4 modules voor de installatie van mechanismen van het Mosaic programma zonder gereedschap (2 optionele schroeven bijgeleverd) • verwijderbare tussenschotten voor de montage van enkelvoudige mechanismen • witte afdekplaat • scheidingsstussenschot voor sterk-en zwakstroom Voor 2 x 4 modules Voor 3 x 4 modules Voor 4 x 4 modules
078886L 078887L 078888L	Opbouwkits voor de werkplek Installatie met opbouwdoos (lijst of kabelgoot) Uitgerust met: • opbouwader met uitneembare ingangen (boven/onder en zijdelings) vooruitgesneden voor lijst 40 x 20mm • houders voor 4 modules voor de installatie van mechanismen van het Mosaic programma zonder gereedschap (2 optionele schroeven bijgeleverd) • verwijderbare tussenschotten voor de montage van enkelvoudige mechanismen • witte afdekplaat • scheidingsstussenschot voor sterk-en zwakstroom Voor 2 x 4 modules Voor 3 x 4 modules Voor 4 x 4 modules
080129 078840	Toebehoren voor de installatie van modulaire apparatuur Rail DIN formaat voor 2 modules 17,5 mm Sierplaat voor modulaire apparatuur 2 modules 17,5 mm Met uitneembare, transparante beschermkap 4 modules



Contactdozen Mosaic Link
blz. 1110