



664573



L4279C6



HC4279C6



069569L



077891 + plaque 077851

Contactdozen met LCS<sup>3</sup> connector voor snelle aansluiting zonder gereedschap  
 Geschikt voor eenaderige kabels AWG 22 tot AWG 26 en meeraderige kabels AWG 26  
 Markering van de contacten door dubbele kleurcode 568 A en B en cijferaanuiding  
 Beantwoorden aan de normen ISO/IEC 11801 versie 2.0, EN 50173-1 en EIA/TIA 568

Ref.		<b>RJ 45 contactdozen Niloé Cat. 6</b>	
Mechanismen geleverd met sierplaat en houder. Uit te rusten met afdekplaat: zie blz. 668 Montage van mechanismen in- of opbouw Bevestiging met schroeven of spanklauwen inbegrepen			
<b>RJ 45 contactdozen UTP</b> Enkelvoudige contactdozen UTP - 8 contacten - Cat. 6			
Vis	Griffes		
664773	664573		○ Wit
664873	664673		● Crème
Dubbele contactdozen UTP - 8 contacten - cat. 6			
664774	664574		○ Wit
664874	664674		● Crème

Ref.		<b>RJ 45 contactdozen LivingLight Cat. 6</b>	
Mechanismen geleverd met sierplaat. Uit te rusten met de houders en afdekplaat: zie blz. 610			
Cat. 6 UTP			
<input type="checkbox"/> N4279C6			
<input checked="" type="checkbox"/> NT4279C6			
<input checked="" type="checkbox"/> L4279C6			
Cat. 6 FTP			
<input type="checkbox"/> N4279C6F			
<input checked="" type="checkbox"/> NT4279C6F			
<input checked="" type="checkbox"/> L4279C6F			
Cat. 6 STP			
<input type="checkbox"/> N4279C6S			
<input checked="" type="checkbox"/> NT4279C6S			
<input checked="" type="checkbox"/> L4279C6S			

Ref.		<b>RJ 45 contactdozen Valena Next</b>	
Mechanismen geleverd met sierplaat en houder. Uit te rusten met afdekplaat: zie blz. 661 Montage van mechanismen in- of opbouw Bevestiging met schroeven of spanklauwen inbegrepen			
<b>RJ45 contactdoos cat6 UTP</b>			
741570		<input type="checkbox"/> Wit	
741670		<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium	
741770		<input checked="" type="checkbox"/> Zwart	
<b>RJ45 dubbele contactdoos cat6 UTP</b>			
741571		<input type="checkbox"/> Wit	
741671		<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium	
741771		<input checked="" type="checkbox"/> Zwart	

Ref.		<b>RJ 45 contactdozen Oteo Cat. 6</b>	
Beantwoorden aan de normen ISO 11801 versie 2.0 EN 50 173 en EIA/TIA 568 Contactdozen voor snelle verbinding zonder gereedschap Aanduiding van de contacten met dubbele kleurcode 568 A/B en cijferaanuiding Opbouw kader apart op aanvraag, zie blz. 662			
UTP - 8 contacten FTP - 9 contacten			
086144			
086147			

Ref.		<b>RJ 45 contactdozen Plexo Cat. 6 - IP 55 gesloten deksel IK 08</b>	
Bescherming tegen water, stof Voor industriële omgeving Plexo doos afzonderlijk te bestellen zie blz. 672			
● Grijs			
Contactdoos cat. 6 - FTP Contactdoos cat. 6 - UTP			
069569L			
069561L			

**Plexo aanpasstuk voor Mosaic functies**  
**Zie blz. 671**

Ref.		<b>RJ 45 FTP contactdozen Soliroc Cat. 6 - IK 10</b>	
IP 20 Voor risicovolle plaatsen FTP contactdoos Afdekplaat afzonderlijk te bestellen zie blz. 681			
077891			

Ref.		<b>RJ 45 contactdozen Living Now Cat. 6</b>	
De houder en de afdekplaat moeten afzonderlijk worden besteld: zie blz. 576			
<input type="checkbox"/> KW4279C6 <input checked="" type="checkbox"/> KG4279C6 <input checked="" type="checkbox"/> KM4279C6			
<input type="checkbox"/> KW4279C6S <input checked="" type="checkbox"/> KG4279C6S <input checked="" type="checkbox"/> KM4279C6S			
		Categorie Cat. 6 UTP	Type verbinding Zonder gereedschap IDC
		Cat. 6 STP	Zonder gereedschap IDC