

# Mosaic™

## audio- en video-aansluitingen



Keuzetabel dozen, houders en platen **blz. 1130**

Ref.	Vrouwelijke HD 15-aansluitingen	Ref.	HDMI-aansluitingen type A
078777 079377	<p>Voor de overdracht van analoge videostreams tussen een bron (computer) en een compatibele ontvanger (plasma-, LCD-scherm, videoprojector,...) VGA-, XGA-, UXGA-definitie naargelang de grafische kaart van de computer</p> <p><b>Voorbekabeld - 1 module</b> Uitgerust met een snoer van 15 cm</p> <p> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Alu</p>	078778 079378 079478L	<p>Voor de overdracht van digitale audio- en videostreams Hoge definitie tussen een bron (computer, dvd- of Blu-Ray-speler enz.) en een compatibele ontvanger (tv, videoprojector...) - Maximale lengte tussen 2 aansluitingen: 10 m</p> <p><b>Voorbekabeld - Versie 1.4 - 1 module</b> Uitgerust met een snoer van 15 cm en 2 vrouwelijke connectoren</p> <p> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Alu <input type="radio"/> Mat zwart</p>
078757 079257	<p><b>Om te schroeven - 2 modules</b></p> <p> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Alu</p>	078979L 079279L 079479L	<p><b>Voorbekabeld - Versie 1.4 - 2 modules</b></p> <p> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Alu <input type="radio"/> Mat zwart</p>
078772	<p><b>Om te solderen - 1 module</b></p> <p> <input type="radio"/> Wit</p>	051738	<p><b>HDMI audio- en video-extender</b></p> <p>Voor de verbinding van HDMI-aansluitingen over een afstand van maximaal 60 m De kit omvat de zenders en ontvangers en hun voedingen De verbinding tussen zender en ontvanger gebeurt door middel van een RJ 45/RJ 45-snoer (niet meegeleverd) 4K-, 3D-, EDID- en HDCP-compatibel Inclusief infraroodbediening HDBaseT-gecertificeerd</p>
078774	<p><b>Vrouwelijke HD 15-aansluiting + 3,5 mm jack</b></p> <p>Om een full pin VGA-verbinding (15 pennen) tot stand te brengen met een computerscherm, plasmascherm... met audio vanaf een draagbare bron</p> <p><b>Om te schroeven - 2 modules</b></p> <p> <input type="radio"/> Wit</p>	078791	<p><b>Aansluiting displaypoort</b></p> <p>Voor de overdracht van digitale audio- en videostreams met hoge definitie tussen een bron (computer, dvd- of Blu-Ray-speler enz.) en een compatibele ontvanger (tv, videoprojector enz.) - Maximale lengte tussen 2 aansluitingen: 10 m</p> <p><b>Voorbekabeld - 1 module</b> Uitgerust met een snoer van 15 cm en 2 vrouwelijke connectoren</p> <p> <input type="radio"/> Wit</p>