



Keuzetabel voor dozen, houders en platen **blz. 1130** en zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)  
 Installatievoorbeelden zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Ref.	Vrouwelijke jackaansluiting 3,5 mm
078779 079379	Om audioverbindingen tot stand te brengen <b>Voorbekabeld - 1 module</b> Uitgerust met een snoer van 15 cm en 2 vrouwelijke connectoren <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Alu
078764 079264	<b>Om te schroeven - 1 module</b> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Alu
078773	<b>Om te solderen - 1 module</b> <input type="radio"/> Wit
<b>Vrouwelijke RCA-aansluitingen</b> Voor het aansluiten van apparaten zoals een dvd-speler, camera, videorecorder enz.	
078747	<b>2 voorbekabelde RCA's - 1 module</b> Voor stereo audioaansluiting Uitgerust met een snoer van 15 cm en 2 vrouwelijke connectoren <input type="radio"/> Wit
078753	<b>2 RCA's - 1 module</b> Voor stereo audioaansluiting <input type="radio"/> Wit
078754 079254	<b>3 RCA's - 1 module</b> Voor composiet video- en stereo audioaansluiting <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Alu
<b>Luidsprekeraansluitingen</b> Voor stereo audioaansluiting van luidsprekers Klemmenstrook 4 mm <sup>2</sup>	
078750 079250	<b>1 module</b> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Alu
078751	<b>2 modules</b> <input type="radio"/> Wit

Ref.	3-polige XLR-aansluitingen
078755 079255	Voor de stereo aansluiting van alle mogelijke apparaten, zoals microfoon, versterker, mengpaneel enz. Aanbevolen kabel: 1 afgeschermd audiopaar 0,14 mm <sup>2</sup> tot 0,50 mm <sup>2</sup> Max. kabellengte: 50 m (daarboven wordt een audioversterker aanbevolen)
078756	<b>Vrouwelijk - 2 modules</b> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Alu
078756	<b>Mannelijk - 2 modules</b> <input type="radio"/> Wit
<b>Speaker-aansluiting met 4 contacten</b> Voor de aansluiting van krachtige luidsprekers Aanbevolen kabel: 2 audioparen van max 4 mm <sup>2</sup> Max. kabellengte: 50 m (daarboven wordt een audioversterker aanbevolen)	
078760	<b>2 modules</b> <input type="radio"/> Wit
<b>Lijndemper 100 V</b> Om het vermogen van een 100 V lijn van een geluidsinstallatie te regelen	
078776	<b>25 W - 2 modules</b> <input type="radio"/> Wit
<b>Vrouwelijke BNC 75-aansluitingen</b> Voor een composietvideoverbinding met apparaten zoals een dvd-speler, camera, videorecorder enz.	
078758	<b>1 module</b> <input type="radio"/> Wit