

LVS² (Legrand Vision System)

centrale voor adresseerbare armaturen



062600



088240



062603

Ref.	Interface voor autotest/adresseerbare blokken
062600	<ul style="list-style-type: none"> • Centraliseerd continu de status van de adresseerbare armaturen • Werkt met de adresseerbare armaturen van de reeksen URA ONE, U33, U34^{LED}, SATI ECO 2, B65^{LED}, B66, B66^{LED}, INOX^{LED}, ATEX^{LED} en adresseerbare schijnwerper • De armaturen zijn te adresseren met behulp van de mobile infrarood configurator of met dipswitches De communicatie tussen de adresseerbare armaturen en de centrale gebeurt door middel van een bus • Capaciteit Rechtstreekse aansluiting van 250 adresseerbare armaturen op de centrale (in ster of in serie), waarbij de langste lijn beperkt is tot 700 m Uitbreiding via herhaalmodule ref. 062603 vanaf 251 adresseerbare armaturen of een lijn van meer dan 700 m Maximale beheercapaciteit van de centrale: 1023 armaturen Configuratie software inbegrepen (instelling van de interface en hulp voor de adressering van de armaturen) De werking van een installatie vereist te minste de volgende referenties <ul style="list-style-type: none"> - Supervisie software voor PC ref. 062602 - Touchscreen Mosaic voor controle ref. 062601 - PC met internet aansluiting voor de beperkte functies • Verbindingen op centrale: <ul style="list-style-type: none"> - 1 uitgang RJ45 voor IP netwerk - 1 uitgang RS232 op klemmen - 1 uitgang RS485 op klemmen - 1 mini USB voor de instelling van de interface met lokale PC • Voeding <ul style="list-style-type: none"> - 230 V - 50/60 Hz - Batterij Ni-Cd - 8,4 - 0,15 Ah <p>10 modules</p>

Ref.	Gateway voor configuratie
088240	<p>Maakt het mogelijk om lokaal voor elk SATI-blok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de status van een blok bekijken: geen fout, geen batterijfout, of andere gebreken - een accutest of functionele test te starten - het tijdstip van de tests in te stellen - de duur van autonomie te bekijken - een ordernummer te koppelen aan de blokken voor de functie evacuatieverlichting - de adressering te programmeren <p>Werkt met de applicatie Legrand "Close-up" beschikbaar op Google Play en Apple Store via Bluetooth Low Energy-technologie Geschikt voor de configuratie van hubluts, lichting management systemen en noodverlichtingen Biedt geavanceerde functies om het beheer van de installaties te vergemakkelijken</p>

Ref.	Supervisie software
062602	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de supervisie van een volledige installatie van adresseerbare armaturen in een vestiging met één of meer centrales ref. 062600, ongeacht de grootte van de installatie • Simultane supervisie van de volledige vestiging, afhankelijk van de configuratie van de constructie (boomstructuur van gebouwen, niveau's, verdiepingen of zones) • Synthese bord met de staat van de hele installatie • Hulpfuncties voor het onderhoud: <ul style="list-style-type: none"> - Lijst met wisselstukken die nodig zijn voor het herstel van defecte armaturen - Een interventie fiche met localisatie van elk armatuur en defecten en de aarde van de te uitvoeren herstelling
062603	<p>Herhaalmodule</p> <p>Voor de uitbreiding (op centrale of herhaalmodule) van de installatie tot meer dan 250 armaturen of voor een lijn >700 m Capaciteit: 250 extra armaturen op lijnen < 700 m Klasse II Voeding: 230 V~ - 50 Hz Batterij Ni-Cd 8,4 V - 0,15 Ah Grootte: 6 modules van 17,5 mm</p>