


# Verplegingsoproepsysteem Mosaic™-programma magnetische manipulator



Innovatie: magnetische aansluiting



078281



078241



078246L



078282



078284



078245



078243



078247L

Elementen om een verpleegkundige op te roepen  
Weergave van de informatie op de kamerunit en bedieningspaneel voor verpleegpost  
Compatibel met alle verplegingsoproepsystemen van Legrand

Ref.	Magnetische manipulator	Ref.	Stopcontacten voor manipulatoren
	<p><b>Antibacterieel: manipulator en snoer</b></p> <p>Wit antibacterieel Magnetische aansluiting tussen manipulator en contactdoos: uitwerpbaar in alle richtingen met een weloverwogen lostrekkraft om beschadiging van het materiaal te vermijden</p>		<p><b>Stopcontact mechanismen 2 modules voor manipulatoren</b> Wit antibacterieel 2 modules</p>
078281	<p><b>Oproepmanipulator</b> Oproepmanipulator waterdicht IP 67: - ergonomisch ter bevordering van de grip - 1 oproeptoets en een rood controlelampje bij oproep - 's nachts goed zichtbaar dankzij 2 led-lampen Uitgerust met een snoer van 2,5 m Te combineren met contactdoos ref. 078241/46</p>	078241	<p>Stopcontact voor manipulator voor enkel oproepsysteem ref. 078240 Magnetische aansluiting zonder veiligheidsvoorziening</p>
078282	<p><b>Oproepmanipulator en bedieningsknop voor verlichting</b> Manipulator waterdicht IP 67: - ergonomisch ter bevordering van de grip - 1 oproeptoets en een rood controlelampje bij oproep - 's nachts goed zichtbaar dankzij 2 led-lampen - 1 toets voor bediening van de leesverlichting - 1 toets voor bediening van de sfeerverlichting Uitgerust met een snoer van 2,5 m Te combineren met contactdoos ref. 078245/47</p>	078245	<p>Stopcontact voor manipulatoren ref. 078242/44 Magnetische aansluiting zonder veiligheidsvoorziening</p>
078284	<p><b>Oproepmanipulator, bedieningsknop voor verlichting en rolluiken</b> Manipulator waterdicht IP 67: - ergonomisch ter bevordering van de grip - 1 oproeptoets en een rood controlelampje bij beltoon - 's nachts goed zichtbaar dankzij 2 led-lampen - 1 toets voor bediening van de leesverlichting - 1 toets voor bediening van de sfeerverlichting - 2 toetsen voor bediening van de rolluiken - 1 toets met vrije functie (bijvoorbeeld: geschakelde contactdoos) Uitgerust met een snoer van 2,5 m Te combineren met contactdoos ref. 078245/47</p>	078246L	<p><b>Vooraf geassembleerde stopcontacten voor magnetische manipulatoren</b> Geleverd uitgerust met plaatje in antibacterieel wit en steun voor 2 modules (schroefbevestiging) Stopcontact voor manipulator (alleen oproepen). ref. 078240 Magnetische aansluiting zonder veiligheidsvoorziening</p>
		078247L	<p>Stopcontact voor manipulator ref. 078242/44 Magnetische aansluiting met veiligheidsvoorziening</p>
		078243	<p><b>Toebehoren voor manipulator</b> Knijper om manipulator binnen handbereik te houden: op het laken, op een kledingstuk, op een armleuning, op het bedhek ...</p>