

Beheer van hotelkamers

schakelmateriaal



LN4549



N4547



N4373H



L4177

Ref.	Stopcontact scheerapparaat
N4177 NT4177 L4177	<p>Voeding 230 V~ - 50/60 Hz en uitgang 120/230 VA Conform EN 60742 en EN 61558-2-5 Aansluiting door middel van automatische klemmen Uitgerust met een scheidingstransformator om de gebruiker van het elektriciteitsnet te isoleren Beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting door ingebouwd thermisch relais dat het beschikbare vermogen beperkt tot 20 VA Het inbrengen van de stekker zet de transformator onder spanning.</p> <p>Versie Livinglight Compatibel met Europese en Amerikaanse stekkers. Uitgerust met een spanningsschakelaar 115-230 V Uit te rusten met een houder en een plaat</p> <p><input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Tech <input type="radio"/> Antraciet</p>

Ref.	Mechanische badgeschakelaar
LN4549	<p>Voor het onder spanning plaatsen van een kring door invoering van een badge van het type toegangskaart voor hotelkamer of een badge met ISO-formaat Vertraging van 30 s na het uittrekken van de kaart</p> <p>Versie Livinglight Sleuf met ingebouwde verlichting Uit te rusten met sierplaat</p>
078445	<p>Versie Mosaic <input type="radio"/> Wit Met geringe capaciteit : 30 V_{DC} / 2 A vermogen 60 W 110 V_{AC} / 0,5 A vermogen 60 VA 230 V_{AC} / 0,25 A vermogen 60 VA Achtergrondverlichting voor het plaatsen van de badge Uit te rusten met een afdeklaat en Mosaic houder</p>

Ref.	Signaallamp buiten de kamer
N4373H NT4373H L4373H	<p>Signaallamp buiten de kamer met dubbel optisch signaal: "Niet storen" en "Kamer schoonmaken", 2 LED's gebruiken ref. LN4742V12T (12 V) 1 module</p> <p>Versie Livinglight <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Tech <input type="radio"/> Antraciet</p>

Ref.	Sierplaat voor badgeschakelaar
<input type="checkbox"/> N4547 <input type="checkbox"/> NT4547 <input type="checkbox"/> L4547	<p>Sierplaat voor traditionele of MyHOME badgeschakelaar - 2 modules</p>
<input type="checkbox"/> N4551 <input type="checkbox"/> NT4551 <input type="checkbox"/> L4551	<p>Sierplaat voor traditionele of MyHOME badgeschakelaar - 3 modules</p>

Ref.	Badgeschakelaar 13,56 MHz
LN4548	<p>Zorgt voor de stroomvoorziening van een elektrische kring (bv. verlichting en airconditioning van een vergaderzaal, kantoor, hotelkamer, ...) via detectie van een RFID-badge ref. 076711/13 of andere RFID-badges van het type ISO 14443 en 15693 (bv.: Mifare Classic, Mifare Ultralight...) Vertraging van 30 s na het uittrekken van de kaart</p> <p>Versie Livinglight Uit te rusten met sierplaat en een plaat en een plaat</p>
076728	<p>Versie Mosaic <input type="radio"/> Wit. Met geringe capaciteit : 230 V vermogen 30 VA Achtergrondverlichting voor het plaatsen van de badge Uit te rusten met een plaat en Mosaic houder</p>