

LCS³ kabels cat. 7



032777

Keuzetabel blz. 1136

Ref.	Category 7 S/FTP kabels
	S/FTP kabels met 4 getwiste paren 100 Ω Bandbreedte 600MHz LSZH mantel, kleur geel Kleurcode ANSI/TIA Conform ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
032882	S/FTP - 4 paar B2ca - s1d1a1 Geleverd op haspel van 500 meter
032849	S/FTP - 4 paar Cca - s1d1a1 Geleverd op haspel van 500 meter
032777	S/FTP - 4 paar Dca - s2d1a1 Geleverd op haspel van 500 meter
032779	S/FTP - 2 x 4 paren Dca - s2d2a1 Geleverd op haspel van 500 meter
	Category 7 indoor/outdoor S/FTP kabel
	S/FTP kabel met 4 getwiste paren 100 Ω Bandbreedte 600 MHz LSZH mantel, kleur zwart Kleurcode EIA/TIA Conform ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
033890	S/FTP - 4 paar Eca Geleverd op haspel van 500 meter

LCS³ kabels cat. 6_A



032778

Keuzetabel blz. 1136

Ref.	Category 6 _A F/FTP, F/UTP, U/FTP kabels
	Kabels met 4 getwiste paren 100 Ω Bandbreedte 600 MHz LSZH mantel, kleur geel Kleurcode EIA/TIA Conform ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
032883	F/FTP - 2 x 4 paren Cca s1d1a1 Geleverd op haspel van 500 meter
032798	F/FTP - 2 x 4 paren Dca s2d2a1 Geleverd op haspel van 500 meter
032799	F/FTP - 4 paren Dca s2d2a1 Geleverd op haspel van 500 meter
032778	F/UTP - 4 paren Dca s2d2a1 Geleverd op haspel van 500 meter
032878	F/UTP - 2 x 4 paren Dca s2d2a2 Geleverd op haspel van 500 meter
032884	U/FTP - 4 paren Cca s1a d1a1 Geleverd op haspel van 500 meter
	Category 6_A U/UTP kabels
	U/UTP kabel met 4 getwiste paren 100 Ω Bandbreedte 600 MHz LSZH mantel, kleur zwart Kleurcode EIA/TIA Conform ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
032838	U/UTP - 4 paar B2ca- s1d1a1 Geleverd op haspel van 500 meter
032828	U/UTP - 4 paar Cca- s1d1a1 Geleverd op haspel van 500 meter
032787	U/UTP - 4 paar Dca- s2d2a1 Geleverd op haspel van 500 meter

LCS³ connectoren RJ 45
blz. 1152



Rood gedrukte referenties: nieuwe producten