

Geprefabriceerde stroomrails LBplus data

snelkeuzetabel

	252 + DATA	254 + DATA	256 + DATA	402 + DATA	406 + DATA	632 + DATA
RECHTE LENGTES TYPE A MET BUS	4	4 + 4	4 + 4	4	4 + 4	4 + 2
3 m lengte - 4 aftakopeningen (4, 4+4 en 4+2 aftakopeningen)	75160102D	75170102D	75180102D	75200102D	75220102D	75240102D
1,5 m lengte - 2 aftakopeningen (1+1 aftakopeningen)	75200111D	75220111D	75220111D	75200111D	75220111D	75240111D
VOEDINGSKASTEN VOOR VOEDING EN DATABUS						
RH voedingskast + RH einddeksel	75161001D	75221001D	75221001D	75201001D	75221001D	75241001D
LH voedingskast + LH einddeksel	75201002D	75221002D	75221002D	75201002D	75221002D	75241002D
Centrale voedingskast	75201151D	75221151D	75221151D	75201151D	75221151D	75241151D
FLEXIBELE KOPPELING						
Flexibele koppeling	75201261D	75221261D	75221261D	75201261D	75221261D	75241261D
STROOMAFNEMERS VOOR SPANNING EN DATA						
Stroomafnemer L1-N + DATA 16A met 1 m kabel 5G1,5 (H05VVF)	75005005D	-	75005005D	75005005D	75005005D	75005005D
Stroomafnemer L1-N + DATA 16A met 1 m kabel 5G1,5 (FG7OM1)	75005006D	-	75005006D	75005006D	75005006D	75005006D
Stroomafnemer 16A met mogelijkheid tot fase selectie en data, met 1 m kabel 5G1,5 (H05VVF)	-	75005007D	75005007D	75005007D	75005007D	75005007D
Stroomafnemer 16A met mogelijkheid tot fase selectie en data, met 1 m kabel 5G1,5 (FG7OM1)	-	75005008D	75005008D	75005008D	75005008D	75005008D
STROOMAFNEMERS ENKEL DATA						
Stroomafnemer enkel data, met 1 m kabel D1-D2 (H05VVF)	75005014D	75005014D	75005014D	75005014D	75005014D	75005014D
Stroomafnemer enkel data, met 1 m kabel D1-D2 (FG7OM1)	75005064D	75005064D	75005064D	75005064D	75005064D	75005064D
BEVESTIGINGSMATERIAAL						
60 kg klembeugel (LB plus - TYPE A)	75003000	75003000	75003000	75003000	75003000	75003000
Haak (voor verlichtingsarmaturen)	75003001	75003001	75003001	75003001	75003001	75003001
Oog	75003002	75003002	75003002	75003002	75003002	75003002
Bevestiging pigtail (voor ketting)	75003005	75003005	75003005	75003005	75003005	75003005
Bevestigingsbeugel voor kabelgoot	75003006	75003006	75003006	75003006	75003006	75003006
Stalen bevestigingskabel met vergrendeling	75003008	75003008	75003008	75003008	75003008	75003008
Klembeugel voorzien van stalen bevestigingskabel	75003009	75003009	75003009	75003009	75003009	75003009