

# LCS<sup>3</sup> Modulair glasvezel cassette systeem

19" glasvezellades



Paneel 032176 getoond met een compacte cassettehouder 032138 en de compacte cassettes 032169 en 032170



032138



032169



032170



032118

Ref.	19" modulair chassis 1-2 en 4 U
032175 032176 032177	<p>Modulair chassis voorzien van geïntegreerd cablingmanagement aan voor en achterzijde (2 en 4U). Uitgerust met het Soluclip systeem voor automatische bevestiging (zonder schroeven) op de stijlen van racks en kasten Geschikt voor standaard en compact cassettes. Maximaal 4 standaard cassettes of 8 compact cassettes per U Maximale capaciteit per 1U: - 48 SC-connectoren - 24 ST-connectoren - 96 LC-connectoren Chassis 1 U, diepte 182 mm Chassis 2 U, diepte 393 mm (inclusief rear mgt) Chassis 4 U, diepte 393 mm (inclusief rear mgt)</p>

032138	<p><b>Ultra™ Low Loss Compact Preterminated MTP HD cassettes</b> <b>Compact cassette behuizing</b> Lege behuizing geschikt voor maximal 2 compact cassettes of 1 compact cassette en 1 blind insert. Het is mogelijk om in een modulair paneel zowel compact cassettes als standaard cassettes te combineren.</p>
--------	---

032169 032168 032170 032139	<p><b>Ultra™ Low Loss Compact Cassettes (MPO-compatibel)</b> Te installeren in compact cassette behuizing 032138. Elke cassette kan zowel via de voor- als achterzijde uitgenomen worden. Hoogwaardige MTP 1 cassettes: Multimode - Insertion Loss Max/Random<sup>2</sup>: 0.55 dB Single-mode - Insertion Loss Max/Random<sup>2</sup>: 0.6 dB preterminated, aan de achterzijde 1 MTP1 connector en aan de voorzijde 12 vezels LC of SC connectors Polariteit: universeel</p> <p><b>OM4 Multi mode compact cassette (50/125 µm)</b> 12 vezel MTP / 12x LC</p> <p><b>OM3 Multi mode compacte cassette (50/125 µm)</b> 12 vezel MTP / 12x LC</p> <p><b>OS2 Single mode compacte cassette (9/125 µm)</b> 12 vezel MTP / 12x LC</p> <p><b>Blind insert voor compacte cassette</b> Hiermee kan een lege positie in een compact cassette behuizing worden afgedicht</p>
--------------------------------------	--

032178	<p><b>Kabel management kit voor 1 U paneel</b> Te bevestigen aan voorzijde van 1 U paneel ref. 032175. Bevat 2 zijdelingse kabelbegeleiders en geïntegreerde deksel aan voorzijde met labelvenster aan de binnenzijde</p>
032146	<p>Te bevestigen aan de achterzijde van 1 U paneel ref. 032175. Voor montage van de toevoerkabels aan de achterzijde.</p>

Ref.	Ultra™ Low Loss Preterminated MTP HD cassettes
032142 032148 032143 032159	<p>Te installeren in de modulaire panelen ref. 032175/76/77 en in de zero U kit ref. 032103 Elke cassette kan zowel via de voor- als achterzijde uitgenomen worden Hoogwaardige MTP 1 cassettes: Multimode - Insertion Loss Max/Random<sup>2</sup>: 0.55 dB Single-mode - Insertion Loss Max/Random<sup>2</sup>: 0.6 dB preterminated, aan de achterzijde 1 of 2 MTP1 connectors en aan de voorzijde 12 vezels LC of SC connectors Polariteit: universeel of A/C</p> <p><b>Ultra™ OM4 multi mode cassette MTP<sup>1</sup> (50/125 µm)</b> 24 LC OM4 type A/C 12 LC OM4 type A/C 12 SC OM4 type A/C 12 SC OM4 type universeel</p> <p><b>Ultra™ OS2 single mode cassette (9/125 µm)</b> 24 LC OS2 type A/C 12 SC OS2 type A/C 12 SC OS2 type A/C 12 SC OS2 type universeel</p>
032144 032149 032145 032160	

032180 032181 032182 032183	<p><b>Core™ glasvezel cassettes incl. koppelbus module en pigtaills</b> Standaard cassettes als kit met 6 of 12 pigtaills in OM3 of OS2 en voorzien van modules met koppelbussen. Elke cassette kan zowel via de voor als achterzijde uitgenomen worden. Geleverd inclusief fusielaas houder en wartels.</p> <p><b>Core™ OM3 50/125 micron multi mode cassettes</b> Uitgerust met 3x SC duplex adapter en 6 pigtaills Uitgerust met 3x LC duplex adapter en 6 pigtaills Uitgerust met 6x SC duplex adapter en 12 pigtaills Uitgerust met 6x LC duplex adapteren en 12 pigtaills</p> <p><b>Core™ OS2 9/125 micron single mode cassettes</b> Uitgerust met 3x SC duplex adapter en 6 pigtaills Uitgerust met 3x LC duplex adapter en 6 pigtaills Uitgerust met 6x SC duplex adapter en 12 pigtaills Uitgerust met 6x LC duplex adapteren en 12 pigtaills</p>
032184 032185 032186 032187	

1: MTP is een gedeponerd handelsmerk van US Conec Ltd  
2: performance is van toepassing indien aangesloten met overeenkomende Legrand Ultra™ of Core™ MTP kabels of patch kabels

1: MTP is een gedeponerd handelsmerk van US Conec Ltd  
2: performance is van toepassing indien aangesloten met overeenkomende Legrand Ultra™ of Core™ MTP kabels of patch kabels

Voor Pigtaills zie **blz. 1168**

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten