

# Legrand cabling system LCS<sup>3</sup>

## voorgemonteerde vezels Hoge Densiteit



032401

Geleverd op kartonnen haspel  
 Aan te sluiten op de hoge densiteit verdeelschuif  
 Lage densiteit microkabel  
 LSZH mantel met de kleur aqua (OM3) of geel (OS2)  
 Geleverd met testrapport  
 LC-connector < 0,15 dB / connector  
 MTP-MTP : low insertion loss  
 MTP < 0,35 dB / connector  
 Andere configuraties op aanvraag

Ref.	Ultra™ Microkabels OM3 Fan-out - Fan-out	Lengte (m)
	Microkabels, uitgang 2 mm	
	Omschrijving	
032401	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	10
032402	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	20
032403	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	30
032404	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	40
032405	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	50
032411	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	10
032412	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	20
032413	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	30
032414	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	40
032415	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	50

Ref.	Ultra™ Microkabels OS2 Fan-out - Fan-out	Lengte (m)
	Microkabels, uitgang 2 mm	
	Omschrijving	
032421	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	10
032422	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	20
032423	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	30
032424	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	40
032425	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	50
032431	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	10
032432	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	20
032433	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	30
032434	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	40
032435	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	50

Ref.	Ultra™ Low Loss preterminated high density glasvezel kabels	Lengte (m)
	LC duplex LC duplex fan-out kabels (2mm output) voor aansluiting op High Density panelen of cassettes	
	Geleverd op kartonnen haspel LSZH mantel in de kleur aqua (OM3) of geel (OS2) Geleverd met testrapport Low insertion loss LC connector <0.15 DB/connector Andere configuraties op aanvraag	
	<b>Fan-out/Fan-out OM3 microkabels</b>	
	Omschrijving	
032401	6 LC duplex - 6 LC duplex	10
032402	6 LC duplex - 6 LC duplex	20
032403	6 LC duplex - 6 LC duplex	30
032404	6 LC duplex - 6 LC duplex	40
032405	6 LC duplex - 6 LC duplex	50
032411	12 LC duplex - 12 LC duplex	10
032412	12 LC duplex - 12 LC duplex	20
032413	12 LC duplex - 12 LC duplex	30
032414	12 LC duplex - 12 LC duplex	40
032415	12 LC duplex - 12 LC duplex	50

Ref.	Fan-out/Fan-out OS2 microkabels	Lengte (m)
	Omschrijving	
032421	6 LC duplex - 6 LC duplex	10
032422	6 LC duplex - 6 LC duplex	20
032423	6 LC duplex - 6 LC duplex	30
032424	6 LC duplex - 6 LC duplex	40
032425	6 LC duplex - 6 LC duplex	50
032431	12 LC duplex - 12 LC duplex	10
032432	12 LC duplex - 12 LC duplex	20
032433	12 LC duplex - 12 LC duplex	30
032434	12 LC duplex - 12 LC duplex	40
032435	12 LC duplex - 12 LC duplex	50

1 : MTP is een gedeponerd handelsmerk van US Conec Ltd



Voorbekabelde glasvezel en op maat gesneden glasvezel. **Neem contact met ons op.**