

Keuze van railstelhouders voor XL³ 400/800 en XL³ 4000

In max. (A) Houders		Platte koperen staven						
		400	800	1000	1600	4000	6300	
Montage		037310						
		037315						
			037320					
			037321					
			037322/23					
			037324/25					
			037312/13					
XL³ 400								
	Verticaal op achterwand van wand- of vloerkast		●					
	Verticaal op achterwand van kabelmantel	●						
XL³ 800								
	Verticaal op achterwand van wand- of vloerkast		● + 037314					
	Verticaal op achterwand van interne kabelmantel	●						
	Verticaal op achterwand van externe kabelmantel			●				
XL³ 4000								
	Hori- zontaal boven of beneden	D : 475				● + 020551 ⁽⁵⁾		
		D : 725				● + 020552	● ⁽⁵⁾	● ⁽⁵⁾
		D : 975				● + 020553	● ⁽¹⁾	● ⁽¹⁾
	Over- dracht hori- zontaal	D : 725				● + 020551	● ⁽⁴⁺⁵⁾	● ⁽⁴⁺⁵⁾
		D : 975				● + 020552	●	●
	Verticaal lateraal in kabelman- tel	D : 475		● + 020551	● + 020551	● + 020551		
		D : 725		● + 020552	● + 020552	● + 020552	●	●
		D : 975		● + 020553	● + 020553	● + 020553	● ⁽¹⁾	● ⁽¹⁾
	Verticaal lateraal in vloerkast achter stijgprofiel	D : 725		● + 020551		● + 020551		
		D : 975		● + 020552		● + 020552	●	●
	Verticaal op de achter- wand	B : 475		● + 020551		● + 020551 ⁽²⁾		
		B : 725	● + 020552	● + 020552		● + 020552		
		B : 975		● + 020553		● + 020553		
	Hori- zontaal op de achter- wand	B : 475		● ⁽³⁾ + 020551		● ⁽³⁾ + 020551	● ⁽³⁾ + 020551	● ⁽³⁾ + 020551
		B : 725		● ⁽³⁾ + 020552		● ⁽³⁾ + 020552	● ⁽³⁾ + 020552	● ⁽³⁾ + 020552
		B : 975		● ⁽³⁾ + 020553		● ⁽³⁾ + 020553	● ⁽³⁾ + 020553	● ⁽³⁾ + 020553

(1) Met stijgprofiel ref. 020520 in kabelmantel (2) Diepte minimaal 725 mm (3) Uitsluitend vaste steunen (4) In bijkomende kabelmantels (5) Gedeeltelijk frame (6) Met dwarssteunen ref. 020552 (7) Met dwarssteunen ref. 020553