

Isolerende railstelhouders voor XL³ 400/800 en XL³ 4000









037310



037324

Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Ref.	1 staaf per pool
037315	<p>≤ 400 A</p> <p>Houder voor platte, koperen staven 18 x 4, 25 x 5 en 32 x 5 mm</p> <p>Voorpositionering van de staven op de hartafstand van de voedingsaansluitvlakken van de Lexiclic verdeelklemmen. Voor wand- en vloerkasten XL³ 400</p> 
037310	<p>Houder voor platte, koperen staven 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 en 32 x 5 mm, in gekantelde positie om een verticaal railstel tot stand te brengen. Rechtstreeks te monteren op volle of geperforeerde plaat</p> 
037320	<p>≤ 800 A</p> <p>Houder voor platte, koperen staven 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 en 63 x 5 mm in gekantelde positie</p> 
037321	<p>≤ 1000 A</p> <p>Houder voor platte, koperen staven 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5 en 80 x 5 mm en C-staven met doorsnede 155, 265 en 440 mm², in verplaatste positie</p> 
	1 of 2 staven per pool
037322	<p>Houders voor platte, koperen staven 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5 en 100 x 5 mm, in uitgelijnde positie</p> 
037323	<p>≤ 1600 A</p> <p>Vaste steun Zwevende steun Wordt gemonteerd ter aanvulling van de vaste steun ref. 037322 om de afstanden te respecteren (Icc-waarde)</p>
	1 tot 4 staven per pool
037324	<p>Houders voor 4 platte, koperen staven 50 x 5 tot 125 x 5 mm of 3 staven van 50 x 10 tot 120 x 10 mm, in uitgelijnde positie</p> 
037325	<p>Zwevende steun Wordt gemonteerd ter aanvulling van de vaste steun ref. 037324 om de afstanden te respecteren (Icc-waarde)</p>
037312	<p>≤ 6300 A</p> <p>Vaste steun</p>
037313	<p>Zwevende steun Wordt gemonteerd ter aanvulling van de vaste steun ref. 037312 om de afstanden te respecteren (Icc-waarde)</p>

Bevestigingssteunen

Regelbare dwarssteunen

- 020551 Set van 2 dwarssteunen lengte 350 mm
- 020552 Set van 2 dwarssteunen lengte 600 mm
- 020553 Set van 2 dwarssteunen lengte 850 mm

Dwarssteunen voor gedeeltelijk frame

- 020531 Set van 2 dwarssteunen lengte 350 mm
- 020532 Set van 2 dwarssteunen lengte 600 mm


Verlengstuk

- 037314 Voor de montage van de railstelhouder ref. 037315 en de verdeelklemmen Lexiclic ref. 037316/17/18 in de kasten XL³ 800 en 4000


Isolerende railstelhouders wand en vloerkasten XL³

Afmetingen (mm)


Ref. 037315




Ref. 037310



Ref. 037320




Ref. 037321




Barre C	Koperen staven			
	50 x 5	63 x 5	75 x 5	80 x 5
A	207	217	230	242

Ref. 037322 (vaste steun)




Ref. 037323 (zwevende steun)




Barre C	Koperen staven				
	50 x 5	63 x 5	75 x 5	80 x 5	100 x 5
A	112	125	137	142	162
B	126	126	171	171	171

Ref. 037312/24 (vaste steun)



Ref. 037313/25 (zwevende steun)



Ref.		Staafdikte 5 of 10 mm					
		h75	h80	h100	h120	h125	h200
037312/24	A	151	156	176	196	201	276
	B	187,5	192,5	215,5	232,5	237,5	276
037313/25	A	151	156	176	196	201	276