

Audio video

patchpanelen, snoeren en kabels



051412



051410




051402

Multimedianeetwerk


toebehoren



413040



032745



Technische kenmerken: www.ecataleg.be

Ref.	Snoeren
	HDMI-snoeren Om een HDMI-aansluiting te verbinden met de videoaansluiting (tv, dvd- of Blu-Ray-speler, Home Cinema, gameconsole enz.) HDMI 1.4-snoer Vergulde connectoren
051732	Lengte 1 m - Ondersteunt 4K-resolutie en 3D-video
051733	Lengte 2 m - Ondersteunt 4K-resolutie en 3D-video
051734	Lengte 3 m - Ondersteunt 4K-resolutie en 3D-video
051727	Lengte 5 m - Ondersteunt 4K-resolutie en 3D-video
051735	Lengte 7 m - Ondersteunt 4K-resolutie en 3D-video
051720	Lengte 10 m - Ondersteunt 4K-resolutie en 3D-video
051736	Lengte 15 m - Ondersteunt 4K-resolutie en 3D-video
	HD 15-snoer + 3,5 mm jack Lengte 2 m Geschikt voor de verbinding van een HD 15-videoaansluiting en een 3,5 mm jack audioaansluiting met een terminal (pc, videoprojector)
051722	
	HD 15-snoer Lengte 10 m Geschikt voor de verbinding van een HD 15-videoaansluiting met een videoterminal (pc, videoprojector enz.)
051723	
	Kabels Voor de verbinding van 2 aansluitingen over grotere afstand
	VGA-kabels Lengte 20 m Geschikt voor een full pin verbinding tussen HD 15-aansluitingen over maximaal 20 m afstand
032781	
	Toebehoren voor volledig RJ 45-installaties (tv, IT, telefonie)
	Aansluitsnoeren voor RJ 45-aansluitingen RJ 11/RJ 45 telefoonsnoer Voor aansluiting van een telefoon op een RJ 45-aansluiting - Lengte 2 m
051694	
413040	RJ 45/IEC/F coaxiaal televisiesnoer Voor aansluiting van een televisie op een RJ 45-aansluiting - Lengte 2 m
	RJ 45/RJ 45-snoer Voor aansluiting van een pc op een RJ 45-aansluiting - Lengte 5 m
051755	
	RJ 45-splitters Om via dezelfde RJ 45-aansluiting 2 toepassingen te verspreiden
	TV/IT-splitter Voor de verspreiding van televisie en een IT-toepassing
032783	
	ISDN-splitter Biedt de mogelijkheid een inkomende ISDN-lijn te verspreiden over 2 toepassingen (telefoon/fax of telefoon/modem enz.)
032747	
	IT/TEL-splitter Biedt de mogelijkheid een telefoontoepassing te verspreiden met een IT-toepassing
032745	
	Telefoonsplitter L1/L2 Biedt de mogelijkheid een inkomende analoge of ADSL-lijn te verspreiden naar 2 telefoons (RJ 12)
032746	

Ref.	Aansluitsnoer voor coax tv-aansluitingen (gemengde installatie)
091024	Snoer met een mannelijke en een vrouwelijke stekker (Ø 3,52 mm) Lengte: 2 m
	USB type-C adapters
	Mannelijke USB 3.1 Type-C/vrouwelijk HDMI adapters Voor het verbinden van USB type-C apparaten met de HDMI poort van een video projector of TV set om audio en video af te spelen
plastic zakje	plastic zakje met haak
051412	039866
	USB 3.1 Type-C kabels
plastic zakje	plastic zakje met haak
051410	039863
	Mannelijke USB 3.1 Type-C/mannelijk Type-C kabel. Lengte 1 m. Om data te laden of over te zetten en om audio en video af te spelen
	USB data kabels Om data over te zetten tussen een USB data poort en een extern apparaat (hard disk, printer, scanner, etc)
plastic zakje	plastic zakje met haak
	Lengte 1 m Mannelijk USB 2.0 A /mannelijk Micro B Mannelijk USB 3.0 A /mannelijk Lightning Mannelijk USB 2.0 Type-C/mannelijk micro B USB
051401	039859
051402	039860
051411	039864
	Lengte 2 m Mannelijk USB 3.0 A/mannelijk A Mannelijk USB 3.0 A/mannelijk B Mannelijk USB 2.0 Type-C/mannelijk USB-A
	Cat. 6 U/UTP RJ 45 kabels RJ 45 - RJ 45 plat
plastic zakje met haak	
	Lengte 2 m
	Lengte 5 m
	Lengte 10 m
	Lengte 15 m
	Lengte 20 m
	Lengte 30 m