


XL³ S 630

uitrustingen voor montage van de modulaire apparaten en DPX³ op rail



Ref.	Rails 2 standen
	Voor de montage van de modulaire apparaten of de DPX ³ 160/250 uitgerust met adapters voor rail
338220	Voor behuizing 16 modules
338223	Voor behuizing 24 modules
338226	Voor behuizing 36 modules
	Railverhoging
338240	Voor de combinatie van modulaire apparaten en DPX ³ 160/250 op dezelfde rail
	Adapters voor montage van DPX ³ 160 en 250 op rail
421071	Voor de montage van DPX ³ op rail
	Voor DPX ³ 160 zonder laterale gemotoriseerde bediening
421073	Voor differentieel DPX ³ 160 zonder laterale gemotoriseerde bediening
421068	Voor alle uitvoeringen van DPX ³ 160 met laterale gemotoriseerde bediening
421072	Voor DPX ³ 250 zonder laterale gemotoriseerde bediening
421074	Voor differentieel DPX ³ 250 zonder laterale gemotoriseerde bediening
421069	Voor alle uitvoeringen van DPX ³ 250 met laterale gemotoriseerde bediening
	Afdeklaat met venster voor modulaire apparaten
	Bevestiging met grendels, kwartslagschroeven of schroeven
	Hoogte 150 mm voor modulaire apparaten
338251	Voor behuizing 16 modules
338252	Voor behuizing 24 modules
338253	Voor behuizing 36 modules
	Hoogte 200 mm voor Vistop tot 160 A
338261	Voor behuizing 16 modules
338262	Voor behuizing 24 modules
338263	Voor behuizing 36 modules
	Hoogte 300 mm voor DPX ³ 160 / 250 en DPX-IS 250
338271	Voor behuizing 16 modules
338272	Voor behuizing 24 modules
338273	Voor behuizing 36 modules
	Hoogte 400 mm voor DPX ³ 250 met differentieel en klemmenafschermingen
338281	Voor behuizing 16 modules
338282	Voor behuizing 24 modules
338283	Voor behuizing 36 modules

XL³ S 630

uitrustingen voor montage DPX³ 160/250 op plaat



Ref.	Bevestigingsplaten (geringe hoogte) voor DPX ³ 160/250 - horizontale montage
	DPX³ 160
338300	Voor behuizing 16 modules
338303	Voor behuizing 24 modules
338306	Voor behuizing 36 modules
	DPX³ 250
338400	Voor behuizing 16 modules
338403	Voor behuizing 24 modules
338406	Voor behuizing 36 modules
	Bevestigingsplaten voor DPX ³ 160/250 verticale montage
	DPX³ 160
338320	Voor behuizing 16 modules
338323	Voor behuizing 24 modules
338326	Voor behuizing 36 modules
	DPX³ 250
338321	Voor behuizing 16 modules
338325	Voor behuizing 24 modules
338328	Voor behuizing 36 modules
	DPX³ 160/250 met draaibediening
338380	Voor behuizing 16 modules
338381	Voor behuizing 24 modules
338382	Voor behuizing 36 modules
	Afdeklaten (geringe hoogte) voor DPX ³ 160/250 - horizontale montage
	Bevestiging van de afdeklaten met grendels, kwartslagschroeven of schroeven
	DPX³ 160
338350	Voor behuizing 16 modules
338353	Voor behuizing 24 modules
338356	Voor behuizing 36 modules
	DPX³ 250
338450	Voor behuizing 16 modules
338453	Voor behuizing 24 modules
338456	Voor behuizing 36 modules
	Afdeklaten voor DPX ³ 160/250 - verticale montage
	Bevestiging van de afdeklaten met grendels, kwartslagschroeven of schroeven
	Hoogte 300 mm
338271	Voor behuizing 16 modules
338272	Voor behuizing 24 modules
338273	Voor behuizing 36 modules

