

Geprefabriceerde stroomrails LBplus

stroomafnemers



Algemene montage-instructies: zie www.ecatalog.be
Afmetingen (blz. 147)

De stroomafnemers kunnen toegepast worden op ieder LBplus geprefabriceerde stroomrails, onafhankelijk van stroomsterkte en type A of B. De stroomafnemers zijn voorzien van een kleurcodering: L1-N grijs, L2-N oranje, L3-N blauw of L-N2 roze. De stroomafnemers met zekeringhouder 8x32 en 10x38 worden geleverd zonder zekering.

Ref.	Stroomafnemers					
Stroomafnemers enkelfasig 10 A						
	In (A)	Geschikt voor zekering	Fase	Kabel-lengte (mm)	Kleur-codering	Type kabel
■ 75005011	10	-	L1-N	1000	grijs	H05VVF ⁽⁴⁾
■ 75005012	10	-	L2-N	1000	oranje	H05VVF ⁽⁴⁾
■ 75005013	10	-	L3-N	1000	blauw	H05VVF ⁽⁴⁾
75005014	10	-	L-N2	1000	roze	H05VVF ⁽⁴⁾
■ 75005021	10	-	L1-N	3000	grijs	H05VVF ⁽⁴⁾
■ 75005022	10	-	L2-N	3000	oranje	H05VVF ⁽⁴⁾
■ 75005023	10	-	L3-N	3000	blauw	H05VVF ⁽⁴⁾
75005024	10	-	L-N2	3000	roze	H05VVF ⁽⁴⁾
■ 75005061	10	-	L1-N	1000	grijs	FG07M1 ⁽¹⁾
■ 75005062	10	-	L2-N	1000	oranje	FG07M1 ⁽¹⁾
■ 75005063	10	-	L3-N	1000	blauw	FG07M1 ⁽¹⁾
75005064	10	-	L-N2	1000	roze	FG07M1 ⁽¹⁾
■ 75005071	10	-	L1-N	3000	grijs	FG07M1 ⁽¹⁾
■ 75005072	10	-	L2-N	3000	oranje	FG07M1 ⁽¹⁾
■ 75005073	10	-	L3-N	3000	blauw	FG07M1 ⁽¹⁾
75005074	10	-	L-N2	3000	roze	FG07M1 ⁽¹⁾
Stroomafnemers enkelfasig 10 A, voorzien van fastconnector						
75005081	10	-	L1-N	1000	grijs	H05VVF ⁽¹⁾
75005082	10	-	L2-N	1000	oranje	H05VVF ⁽¹⁾
75005083	10	-	L3-N	1000	blauw	H05VVF ⁽¹⁾
75005084	10	-	L-N2	1000	roze	H05VVF ⁽¹⁾

Ref.	Stroomafnemers					
Stroomafnemers met faseselectie						
■ 75005000 ⁽²⁾	16	-	Keuze	-	-	-
75005100	16	1x(5x20)	Keuze	-	-	-
75005200	16	8x32	Keuze	-	-	-
75005220	16	8x32	Keuze	3000	-	H05VVF ⁽⁴⁾
75005270	16	8x32	Keuze	3000	-	FG07M1 ⁽¹⁾
Stroomafnemers met faseselectie, voorzien van fastconnector						
75005060	16	-	Keuze	1000	-	H05VVF ⁽⁴⁾
75005070	16	8x32	Keuze	1000	-	FG07M1 ⁽¹⁾
Driefasige stroomafnemers						
■ 75005005	16	-	3F+N	-	-	-
75007005	25	-	3F+N	-	-	-
75007205	25	8x32	3F+N	-	-	-
Driefasige aftakconnector voorzien van fastconnector						
75005065	16	10x38	3F+N	-	-	H05VVF ⁽⁴⁾
Driefasige stroomafnemers voorzien van DIN-RAIL						
Bestaat uit connector en modulaire kast die op de geprefabriceerde stroomrails geplaatst worden						
	In (A)	Geschikt voor zekering	Fase	Aantal modules		
75007207	25	-	3F+N	8		
75007006	25	-	3F+N	4		
75007206	25	8x32	3F+N	4		
Toebehoren						
75105000	Verplaatsbaar contact voor aftakconnector met faseselectie					
75105001	Set voor codering van de stroomafnemer ⁽³⁾					

(1) FG07M1 Halogeenvrije bekabeling, brandvertragend en isolatieklasse 0,6/1kV
 (2) De aftakconnector 75005000 voorzien van 2 extra contacten 75105000 komt overeen met 3-fasige stroomafnemer 75005005
 (3) Set met 20 zwarte en 10 gele pennen
 (4) H05VVF PVC kabel



Geprefabriceerde stroomrails LBplus met DALI / KNX communicatie
Zie blz. 153

