

XL³ S 630

uitrustingen voor montage van DPX-IS 250 op plaat




338920



338273

Ref.	Bevestigingsplaten voor DPX-IS 250 horizontale montage
3P / 4P 338902 338904	Voor behuizing 24 modules Voor behuizing 36 modules
3P / 4P 338920 338922 338924	Bevestigingsplaten voor DPX-IS 250 verticale montage Voor behuizing 16 modules Voor behuizing 24 modules Voor behuizing 36 modules
3P / 4P 338942 338944	Afdekplaten voor DPX-IS 250 horizontale montage Bevestiging van de afdekplaten met grendels, kwartslagschroeven of schroeven Voor behuizing 24 modules Voor behuizing 36 modules
3P / 4P 338271 338272 338273	Afdekplaten voor DPX-IS 250 verticale montage Bevestiging van de afdekplaten met grendels, kwartslagschroeven of schroeven Hoogte 300 mm Voor behuizing 16 modules Voor behuizing 24 modules Voor behuizing 36 modules




XL³ S 630

uitrustingen voor montage van DPX-IS 630 en DCX-M op plaat



339002



339020



339041



339050



339061

Ref.	Bevestigingsplaten voor DPX-IS 630 horizontale montage
3P / 4P 339002 339014	Voor behuizing 24 modules Voor behuizing 36 modules
3P / 4P 339020 339022 339024	Bevestigingsplaten voor DPX-IS 630 verticale montage Voor behuizing 16 modules Voor behuizing 24 modules Voor behuizing 36 modules
339060 339062 339064 339066	Bevestigingsplaten voor DCX-M - verticale montage Voor DCX-M maat 1 - tot 63 A Voor behuizing 24 modules Voor DCX-M maat 2 - tot 160 A Voor behuizing 24 modules Voor DCX-M maat 3 - tot 400 A Voor behuizing 24 modules Voor DCX-M maat 4 - tot 630 A Voor behuizing 24 modules
3P / 4P 339041 339043	Afdekplaten voor DPX-IS 630 horizontale montage Bevestiging van de afdekplaten met grendels, kwartslagschroeven of schroeven Voor behuizing 24 modules Voor behuizing 36 modules
3P / 4P 339050 339052 339054	Afdekplaten voor DPX-IS 630 verticale montage Bevestiging van de afdekplaten met grendels, kwartslagschroeven of schroeven Voor behuizing 16 modules Voor behuizing 24 modules Voor behuizing 36 modules
339061 339063 339065 339067	Afdekplaten voor DCX-M - verticale montage Bevestiging van de afdekplaten met grendels, kwartslagschroeven of schroeven Voor DCX-M maat 1 - tot 63 A Voor behuizing 24 modules Voor DCX-M maat 2 - tot 160 A Voor behuizing 24 modules Voor DCX-M maat 3 - tot 400 A Voor behuizing 24 modules Voor DCX-M maat 4 - tot 630 A Voor behuizing 24 modules

