

Hulpstukken TX³ en DX³



Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Worden links van de apparaten TX³ en DX³ gemonteerd
Mogelijke koppelingen per apparaat: 3 hulpstukken, waarvan 1 uitschakelpoel. Gemeenschappelijke toebehoren voor automaten, differentieelautomaten, differentieelschakelaars, lastschakelaars

Ref.	Hulpstukken	Aantal modules
406250	Hulpstukken voor signalisatie Hulpwisselcontact, 6 A - 250 V~ Signaleert de positie van de contacten van het verbonden product	0,5
406252	Foutmeldingswisselcontact, 6 A - 250 V~ Signaleert de opening van de contacten in geval van een fout	0,5
406256	Hulpwisselcontact, 6 A - 250 V~ Wijzigbaar in foutmeldingswisselcontact	0,5
406264	Hulpwisselcontact + foutmeldingswisselcontact, 6 A - 250 V~ Wijzigbaar in 2 hulpwisselcontacten	1
	Stroomuitschakelpoelen (ET) Verzekeren de uitschakeling op afstand van een automaat	
406276	12 tot 48 V~/=	1
406278	110 tot 415 V~	1
	Minimumspanningsuitschakelpoelen (MT) Regelbare vertraging van 0 tot 300 ms	
406280	24 tot 48 V~/=	1
406282	230 V~	1
	Autonome uitschakelpoel voor normaal gesloten drukknop (DA) Verzekert de positieve veiligheidsuitschakeling op het stuurcircuit met een normaal gesloten drukknop Laat toe om het bijbehorende apparaat niet te laten uitschakelen bij gebrek aan voedingsspanning, maar behoudt gelijktijdig de mogelijkheid om het circuit tijdens minstens 60 uur door de sturing te laten uitschakelen Niet geschikt voor voedingskringen van bewegende machines (bv. machinegereedschappen) Oplaadtijd bij eerste gebruik: 150u	
406287	Autonome uitschakelpoel 230 V~ met bijhorende batterij	1,5
406285	Reservebatterij voor uitschakelpoel ref. 406287	
	Spanningsdrempel uitschakelpoel "POP" Voor de beveiliging van elektronische apparaten tegen overspanningen op het net Verzekert de uitschakeling van het verbonden apparaat in geval van spanningoverschijding tussen fase en nulleider na enkele seconden Wordt links van de apparaten gemonteerd	
406286	Uitschakeldrempel 275 V~	Aantal modules 1

Gemotoriseerde bedieningen en herinschakelaars Stop & Go DX³



Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Worden links van de apparaten TX³ en DX³ gemonteerd
Mogelijke koppelingen per apparaat: 3 hulpstukken, waarvan 1 uitschakelpoel. Gemeenschappelijke toebehoren voor automaten, differentieelautomaten, differentieelschakelaars, lastschakelaars

Ref.	Gemotoriseerde bedieningen	Aantal modules
	Worden links gemonteerd van de automaten, differentieelautomaten, differentieelschakelaars en lastschakelaars met uitschakeling op afstand DX ³ - IS Laten de opening en sluiting op afstand van de aangekoppelde producten toe Kunnen met een bedieningshulpstuk en een signalisatiehulpstuk worden gebruikt	
	AAN/UIT functie voor apparaten 1 module/pool	
406291	Bedieningsspanning 230 V~	Aantal modules 1
406290	24-48 V~/=	1
	Met geïntegreerde automatische herinschakeling voor apparaten 1 module/pool Laten toe om het verbonden product automatisch te herinschakelen en op die manier een continuïteit van de dienst te verzekeren	
406293	24-48 V~/=	2
406295	230 V~	2
	AAN/UIT functie voor apparaten 1,5 module/pool 2P, 3P en 4P Kan ook worden geplaatst op de DX ³ -IS 1,5 module/pool ref. 406546/47 (blz. 204)	
406292	230 V~	2
	Herinschakelaars STOP & GO Worden links gemonteerd van 2P differentieelschakelaars en differentieelautomaten F+N ≤ 63 A in 2 modules Controleren de toestand van de installatie voor de herinschakeling Signaleren iedere permanente fout (differentieelfout of kortsluiting) Kunnen met één of twee signalisatiehulpstukken worden uitgerust	
	Automatisch Herstarten automatisch het toestel waarmee zij zijn verbonden in geval van een ongewenste uitschakeling na een kortstondige storing (bijv. : blikseminslag) Bedieningsspanning : 230 V~ 2 modules Standaard Autotest Met periodieke test van het aangekoppelde differentieelstelsel (≤ 30 mA)	
406288		
406289		