



Ref.	Railstelhouders	Ref.	Kits voor railstelhouders
339900	Voor koperen railstellen ≤ 400 A Isolerende houder voor koperen rails 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 en 32 x 5 mm in getrapte positie	339936	Laat samenstelling toe van aluminium railstellen met steunen ref. 339925/26/27 en koperen of aluminium railstellen met steunen ref. 339920/21/22/23
339901	Isolerende steun voor platte koperen rails 18 x 4, 25 x 5 en 32 x 5 mm in uitgelijnde positie Kan worden geplaatst op functionele stijprofielen met behulp van dwarssteunen ref. 337981/82 (afzonderlijk te bestellen) (blz. 232)	339937	Voor vlakke koperen rails Raildikte: 5 mm ; railhoogte: tot 63 mm
339902	Voor aluminium railstellen ≤ 630 A Compatibel met aluminium C-rails Ref. 404430/31/32 (blz. 235)	339938	Voor vlakke koperen rails Raildikte: 10 mm ; railhoogte: van 75 tot 125 mm
339903	Isolerende steun voor aluminium C-rails in getrapte positie	339939	Voor vlakke koperen rails Raildikte: 10 mm ; railhoogte: tot 60 mm
339904	Isolerende steun voor aluminium C-rails in uitgelijnde positie Kan worden geplaatst op functionele stijprofielen met behulp van dwarssteunen ref. 337980/81/82 (afzonderlijk te bestellen) (blz. 232)	339940	Voor vlakke koperen rails Raildikte: 10 mm ; railhoogte: van 80 tot 120 mm
339905	Isolerende hielsteun voor aluminium C-rails in uitgelijnde positie Kan worden geplaatst op functionele stijprofielen met behulp van dwarssteunen ref. 337980/81/82 (afzonderlijk te bestellen) (blz. 232)	339924	Voor aluminium C-rails (max. 1600 A). Geleverd met toebehoren om railstelhouders in hielsteun te veranderen
339906	Voor koperen railstellen ≤ 800 A Isolerende houder voor koperen rails 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 en 63 x 5 mm in gekantelde positie		Voor dubbele aluminium C-rails (max. 3200 A). Geleverd met toebehoren om railstelhouders in hielsteun te veranderen
339931	Voor aluminium railstellen ≤ 1600 A Compatibel met aluminium C-rails Ref. 037354/55/56/57/58 (blz. 235) in verplaatste positie	339730	Dwarssteunen Voor externe kabelmantels breedte 350 mm
339932	Hartafstand 75 mm	339731	Voor vloerkast 16 modules of breedte 450 mm
339933	Lengte: 300 mm (voor kast met diepte 400 mm)	339734	Voor vloerkast diepte 400 mm
	Lengte: 500 mm (voor kast met diepte 600 mm)	339735	Voor vloerkast 24 modules of diepte 600 mm
	Lengte: 700 mm (voor kast met diepte 800 mm)	339736	Voor vloerkast 36 modules of diepte 800 mm
	Voor koperen/aluminium railstellen ≤ 3200 A Compatibel met aluminium C-rails Ref. 037354/55/56/57/58 (blz. 232)	037384	Connector voor alu rail 630 A Connector voor alu rail
	Kan uitgerust worden met kit voor railstelhouders ref. 339924/36/37/38/39/40 in functie van afmetingen en type railstel	339721	Steunen voor aardingsrail Voor behuizingen XL ³ S 630 en 4000
339920	Steun voor uitgelijnd railstel koper - aluminium Hartafstand 75 mm Voor kast diepte/breedte 400/450 mm	037301	Aansluiting van de beschermgeleiders Bijkomende messingstaaf Voor beschermgeleiders. Te bevestigen op de functionele stijprofielen met de meegeleverde beugels
339921	Steun voor uitgelijnd railstel koper - aluminium Hartafstand 75 mm - Voor kast diepte/breedte 600 mm	339757	Voor behuizing breedte 24 modules Voor behuizing breedte 36 modules
339922	Steun voor uitgelijnd railstel koper - aluminium Hartafstand 75 mm - Voor kast diepte/breedte 800 mm	339753	Equipotentiaalverbindingsgeleider Lengte 350 mm - doorsnede 6 mm ²
339923	Zwevende steun voor uitgelijnd railstel koper - aluminium - Hartafstand 75 mm Wordt gemonteerd ter aanvulling van de vaste steun ref. 339920/21/22 om de afstanden te respecteren (lcc-waarde)	001660	Afdekstrips RAL wit 9003 5 modules die per module of halve module van elkaar kunnen worden gescheiden 24 modules, gladde strook, afsnijdbaar
339925	Steun voor uitgelijnd aluminium railstel Hartafstand 125 - Voor kast diepte/breedte 600 mm	339754	Zelfklevende clipsbare merktekenhouders 24 modules 36 modules
339926	Steun voor uitgelijnd aluminium railstel Hartafstand 125 - Voor kast diepte/breedte 800 mm	339755	Bevestigingssteunen voor bedradingskoker Lina 25 Set van 2 steunen Te bevestigen op de functionele stijprofielen
339927	Zwevende steun voor aluminium railstel Hartafstand 125 mm Wordt gemonteerd ter aanvulling van de vaste steun ref. 339925/26 om de afstanden te respecteren (lcc-waarde)	339756	Hijsringen Set van 4 Maximale belasting 340 kg per ring
339929	Voor koperen railstellen ≤ 4000 A Steun voor uitgelijnd railstel koper hartafstand Hartafstand 125 mm - Voor kasten diepte 600/800 mm	020582	
339930	Steun voor uitgelijnd railstel koper Hartafstand 125 mm Wordt gemonteerd ter aanvulling van de vaste steun ref. 339929 om de afstanden te respecteren (lcc-waarde)		