

Automaten DX³ **6000** - 10 kA


magneto-thermische automaten de 1 A tot 63 A
curve B en D



407435



407511



408153

Technische kenmerken **zie www.ecatalog.be**

Voldoen aan de norm EN 60898-1

Onderbrekingsvermogen:

6000 - EN 60898-1 - 230/400 V~

10 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

25 kA - IEC 60947-2 - 230 V~ (2P/3P/4P)

Kunnen uitgerust worden met koppelbare differentieelblokken, hulpstukken en toebehoren DX³ (zie blz. 192 en 196)

Aansluitrails met vorken en tanden (zie blz. 224)

Ref.	Automaten DX ³ 6000 - 10 kA - curve B	
	Eenpolig - 230/400V~	
	Nominale stroomsterkte (A)	Aantal modules
Curve B		
407425	1	1
407426	2	1
407427	3	1
407428	4	1
407429	6	1
407430	10	1
407432	16	1
407433	20	1
407434	25	1
407435	32	1
407436	40	1
407437	50	1
407438	63	1
	Tweepolig - 230/400V~	
407502	1	2
407503	2	2
407504	3	2
407505	4	2
407506	6	2
407507	10	2
407509	16	2
407510	20	2
407511	25	2
407512	32	2
407513	40	2
407514	50	2
407515	63	2
	Driepolig - 400V~	
407554	1	3
407555	2	3
407556	3	3
407557	4	3
407558	6	3
407559	10	3
407561	16	3
407562	20	3
407563	25	3
407564	32	3
407565	40	3
407566	50	3
407567	63	3
	Vierpolig - 400V~	
407621	6	4
407622	10	4
407624	16	4
407625	20	4
407626	25	4
407627	32	4
407628	40	4
407629	50	4
407630	63	4

Ref.	Automaten DX ³ 6000 - 10 kA - curve D	
	Eenpolig - 230/400V~	
	Nominale stroomsterkte (A)	Aantal modules
Curve D		
407963	1	1
407964	2	1
407965	3	1
407966	4	1
407967	6	1
407969	10	1
407971	16	1
407972	20	1
407973	25	1
407974	32	1
407975	40	1
407976	50	1
407977	63	1
	Tweepolig - 230/400V~	
408023	1	2
408024	2	2
408025	3	2
408026	4	2
408027	6	2
408029	10	2
408031	16	2
408032	20	2
408033	25	2
408034	32	2
408035	40	2
408036	50	2
408037	63	2
	Driepolig - 400V~	
408081	1	3
408082	2	3
408083	3	3
408084	4	3
408085	6	3
408087	10	3
408089	16	3
408090	20	3
408091	25	3
408092	32	3
408093	40	3
408094	50	3
408095	63	3
	Vierpolig - 400V~	
408143	6	4
408145	10	4
408147	16	4
408148	20	4
408149	25	4
408150	32	4
408151	40	4
408152	50	4
408153	63	4

Selectiviteit tussen automaten,
gebruik de XLPro³ Tool op **legrand.be**