


## Bedienings- en signalisatiehulpstukken TX<sup>3</sup> en DX<sup>3</sup>



406250    406252    406256    406264    406278    406282    406286

Technische kenmerken **zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)**

Ref.	Signalisatiehulpstukken TX <sup>3</sup> /DX <sup>3</sup>	Aantal modules van 17,5 mm	Ref.	Bedieningshulpstukken TX <sup>3</sup> /DX <sup>3</sup>	Aantal modules van 17,5 mm
	<p>Worden links gemonteerd van de apparaten Mogelijke montage per apparaat: 3 signalisatiehulpstukken of 2 signalisatiehulpstukken en 1 bedieningshulpstuk Gemeenschappelijke toebehoren voor automaten, differentieelautomaten, differentieelschakelaars, lastschakelaars</p>			<p>Worden links gemonteerd van de apparaten Mogelijke montage per apparaat: 3 signalisatiehulpstukken of 2 signalisatiehulpstukken en 1 bedieningshulpstuk Verzekeren de uitschakeling op afstand van een automaat, differentieelautomaat, differentieelschakelaar of lastschakelaar</p>	
406250	<p><b>Hulpcontact</b> 6 A - 240 V~ (wisselcontact) Signaleert de positie van de contacten van het verbonden product</p>	0,5	406276	<p><b>Stroomuitschakelspoelen</b> 12 tot 48 V~/=</p>	1
406252	<p><b>Foutmeldingscontact</b> 6 A - 240 V~ (wisselcontact) Signaleert de opening van de contacten in geval van een fout</p>	0,5	406278	<p>110 tot 415 V~</p>	1
406256	<p><b>Hulpcontact of wisselcontact</b> 6 A - 240 V~ (wisselcontact) Keuzemogelijkheid tussen 2 functies</p>	0,5	406280	<p><b>Minimumspanningsuitschakelspoelen</b> Regelbare vertraging van 0 tot 300 ms</p>	1
406264	<p><b>Hulpcontact + foutmeldingscontact</b> 6 A - 240 V~ (wisselcontact) Wijzigbaar in 2 hulpwisselcontacten</p>	1	406282	<p>24 tot 48 V~/=</p>	1
			406287	<p>230 V~</p> <p><b>Autonome uitschakelspoel voor normaal gesloten drukknop</b> Verzekert de positieve veiligheidsuitschakeling op het stuurcircuit met een normaal gesloten drukknop Laat toe om het bijbehorende apparaat niet te laten uitschakelen bij gebrek aan voedingsspanning, maar behoudt gelijktijdig de mogelijkheid om het circuit tijdens minstens 60 uur door de sturing te laten uitschakelen Niet geschikt voor voedingskringen van bewegende machines (bv. machinegereedschappen) Laadtijd bij eerste gebruik: 150 h</p>	1,5
			406285	<p>Autonome uitschakelspoel 230 V~ met bijhorende batterij</p> <p>Reservebatterij voor uitschakelspoel ref. 406287</p>	0,5
			406286	<p><b>Spanningsdrempel uitschakelspoel "POP"</b> Voor de beveiliging van elektronische apparaten tegen overspanningen op het netwerk Verzekert de uitschakeling van het verbonden apparaat in geval van spanningoverschijding tussen fase en nulleider na enkele seconden (voorbeeld: stroomopwaartse onderbreking van de nulleider) Wordt links van de apparaten gemonteerd</p> <p>Uitschakeldrempel 275 V~</p>	1