

XL³ 400

bevestigingsplaten, volle afdekplaten, bordverlichting en toebehoren



Ref.	Geperforeerde universele bevestigingsplaten
020241	Rechtstreeks te monteren op de functionele stijprofielen
020242	Hoogte 200 mm, voor wand- en vloerkasten
020243	Hoogte 300 mm, voor wand- en vloerkasten
036440	Klipmoeren voor geperforeerde platen
036441	Voor schroef M4
	Voor schroef M5

Ref.		Volle afdekplaten
		Met kwartslagsluiting en verzegelbaar grijpsysteem
		Voor wand- en vloerkasten
	Hoogte (mm)	
Metaal	Isolerend	
020340	020390	50
020341	020391	100
020342	020392	150
020343	020393	200
020344	020394	300
		Voor kabelmantels
	Hoogte (mm)	
Metaal	Isolerend	
020141		50
020142		100
020140		200
	020197	300
	020198	400
020143	020199	550
020144		700
020145		850
020146		1000
020147		1150
020148		1450
020149		1750

Ref.	Bordverlichting
020389	Metalen afdekplaat, hoogte 100 mm, uitgerust met een fluolamp en een bewegingsdetector
	Voor wand- en vloerkasten XL ³ 400

Ref.	Afwerkingskap
020160	Voor een perfecte afwerking tussen een kabelbaan 65 x 250 en een wand- of vloerkast XL ³ 400
	Grijs RAL 7035

Ref.	Universele L rail
020204	Te monteren op de functionele stijprofielen
	Breedte 515 mm

Ref.	Regelbaar universeel bevestigingshulpstuk
020202	Bestaande uit een L rail en 2 regelbare bevestigingsbeugels
	Te monteren op de functionele stijprofielen
	Voor wand- en vloerkasten XL ³ 400

Ref.	Toebehoren
020090	Isolerende bevestigingssteun
	Set van 2 steunen
	Rechtstreeks te monteren op de functionele stijprofielen van de wand- en vloerkasten XL ³ 400/800
	Voor de realisatie van een geïsoleerde aarding met koperen staaf 12 x 4 mm (ref. 037349) of met platte staaf 12 x 2 mm (ref. 004819) en klemmenblok IP 2X
	Tevens uitrustbaar met de universele rails ref. 020204, 020605/54
	Kabelbevestigingssteunen
	Voor het vasthechten van de voedingskabels via kabelbanden
020135	Voor wand- en vloerkasten
020137	Voor kabelmantels
	Universele steun
	Voor de montage van railklemmen, aardingsklemmen, ...
	Set van 3 metalen steunen
020196	Voor externe metalen kabelmantel
	Klipmoeren en schroeven
	Montage via kwartslag op de voorzijde van de functionele stijprofielen
020092	Klipmoer voor schroef M6
020091	Schroef M6
	Verfspuitbus (400 ml)
020098	Grijs RAL 7035
	Afdekstrips
	Grijs RAL 7035
	Voor metalen of isolerende afdekplaat
020051	24 modules, afsnijdbare gladde strip
001665	18 modules die per module of 1/2 module van elkaar kunnen worden gescheiden
	Zelfklevende etikettenhouder
020399	Geleverd met strook om een rij te markeren op een afdekplaat, 24 modules
	Beschermingsring
020240	Voor bescherming van de plaatuitsnijdingen
	Lengte 10 m, afsnijdbaar