

Isolerende houders voor railstellen vloerkasten Altis



037392

037393

Technische kenmerken **zie www.ecatalog.be**
Keuze van de staven **blz. 240**


| Ref. | 1 universele staaf per pool | |
|--------|--|--|
| 037398 | Eenpolige houder voor platte koperen staven 12 x 2 of 14 x 4 mm | |
| 037437 | Eenpolige houder voor platte koperen staven 15 x 4, 18 x 4 of 25 x 4 mm | |
| 037396 | Set van 2 vierpolige houders voor platte koperen staven 12 x 2 of 12 x 4 mm | |
| 037432 | Set van 2 vierpolige houders voor platte koperen staven 15 x 4 of 18 x 4 mm | |
| 037436 | Set van 2 vierpolige houders voor platte koperen staven 25 x 4 mm | |
| 037310 | Houder voor platte koperen staven 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 en 32 x 5 mm, in gekantelde positie om een verticaal railstel uit te voeren op de achterwand Wordt rechtstreeks op volle of geperforeerde plaat gemonteerd | |
| | 1 staaf per pool | |
| 037390 | Rechtstreeks te monteren in Altis breedte/diepte 400, op dwarssteun ref. 047315 in Altis breedte/diepte 600, op dwarssteun ref. 047316 in Altis breedte/diepte 800, op dwarssteun ref. 047317 in Altis breedte/diepte 1000 Houder voor platte koperen staven 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5, 63 x 5 mm, in gekantelde positie om lateraal of op de achterwand van de vloerkast een verticaal railstel uit te voeren | |
| 037391 | Houder voor platte koperen staven 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5 mm en C-staven met doorsnede 155, 265 en 440 mm ² , in verschoven positie Voor uitvoering van een lateraal verticaal railstel | |
| | 1 of 2 staven per pool | |
| 037392 | Houder voor platte koperen staven 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5, 100 x 5 mm in uitgelijnde positie voor uitvoering van een horizontaal primair, lateraal verticaal railstel of op de achterwand | |
| | 1 tot 4 staven per pool | |
| 037393 | Houder voor 4 platte staven 50 x 5 tot 125 x 5 mm of 3 staven van 50 x 10 tot 120 x 10 mm in uitgelijnde positie | |
| | Bevestigingssteunen | |
| 047315 | Dwarssteun voor Altis breedte/diepte 600 | |
| 047316 | Dwarssteun voor Altis breedte/diepte 800 | |
| 047317 | Dwarssteun voor Altis breedte/diepte 1000 | |

Isolerende houders voor railstellen vloerkasten Altis


■ Afmetingen (mm)

Ref. 037398


Zijaanzicht voor staaf 12 x 2 mm




Bovenaanzicht




Zijaanzicht voor staaf 12 x 4




Ref. 037437




Ref. 037396




Ref. 037432




Ref. 037436



Ref. 037390




Ref. 037391




| Baar C | Koperen staven | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | 50 x 5 | 63 x 5 | 75 x 5 | 80 x 5 | 80 x 5 |
| A | 207 | 217 | 230 | 242 | 247 |

Ref. 037392



| A | Koperen staven | | | | |
|---|----------------|--------|--------|--------|---------|
| | 50 x 5 | 63 x 5 | 75 x 5 | 80 x 5 | 100 x 5 |
| A | 112 | 125 | 137 | 142 | 162 |
| B | 126 | 126 | 171 | 171 | 171 |

Ref. 037393



| A | Staafdikte 5 of 10 mm | | | | |
|---|-----------------------|-----|------|------|------|
| | h75 | h80 | h100 | h120 | h125 |
| A | 145 | 150 | 170 | 190 | 195 |