


Geoptimaliseerde verticale verdeling VX³ tot 800 A

in vloerkasten XL³ 800, 4000



C-staven ref. 404433 + houders ref. 404460
+ aansluitingskit ref. 404463

Technische kenmerken **zie hiernaast**

Ref.	Railstellen in aluminium VX ³ van 800 A
	Bestaande uit C-staven in koperen vertind aluminium, vastgehouden door isolerende houders
	Railstellen op achterwand
	Worden gemonteerd in vloerkast XL ³ 800 en XL ³ 4000
404460	Isolerende houder voor C-staven van 800 A
404461	Isolerende hielsteun voor C-staven van 800 A
404462	Set van isolerende profielen voor de bescherming IP 2x van de staven
	Railstellen in kabelmantel
	Worden gemonteerd in externe kabelmantel XL ³ 800
404470	Isolerende houder voor C-staven van 800 A
404471	Isolerende hielsteun voor C-staven van 800 A
	C-staven in koperen vertind aluminium
	Gegarandeerde elektrolytische compatibiliteit met koper
404433	800 A - 1600 mm hoog
	Toebehoren voor aluminium staven van 800 A
404489	Klem voor aftakking IP 2X van 250 A
404494	Hamermoer lengte 27 mm


	Geprefabriceerde aansluitingskits
	Stijve koperen staven voor de aansluiting van apparaten op het aluminium railstel VX ³ van 800 A
	Geleverd met schroeven
	Voor voeding van een railstel op de achterwand
404463	Door een DPX ³ 630 met of zonder differentieel
404464	Door een DPX ³ 1600
404465	Door een DPX-IS 630
404530	Door een horizontaal aluminium railstel bovenaan of onderaan in vloerkast XL ³ 4000 van 725 mm diep
404531	Door een horizontaal koperen railstel van 1600 A bovenaan of onderaan in vloerkast XL ³ 4000 van 725 mm diep
	Voor voeding van een railstel in een kabelmantel door een apparaat in een kabelmantel
404472	Door een DPX ³ 630 met of zonder differentieel
	Voor aansluiting van een horizontaal apparaat in een vloerkast op een railstel in een kabelmantel
404473	Voor een DPX ³ 160 met of zonder differentieel
404474	Voor een DPX ³ 250 met of zonder differentieel
404475	Voor een DPX ³ 630 met of zonder differentieel
404476	Voor een DPX ³ 1600/DPX-IS 1600
	Voor aansluiting van een rijverdeelmklem HX³ van 400 A op een railstel in een kabelmantel
404486	Voor een rijverdeelmklem ref. 404484 uitgerust met een voedingsmodule ref. 404482
	Voor aansluiting stroomopwaarts de hoofdautoomate
404477	Voor een horizontaal in de vloerkast gemonteerde DPX ³ 1600 met een interne kabelmantel voor kabelinvoer

Geoptimaliseerde verdeling HX³/VX³


in vloerkast XL³ 800

Montagemogelijkheden


Railstel op achterwand



Railstel en hoofdapparaat in externe kabelmantel



Railstel in externe kabelmantel en hoofdapparaat in vloerkast



Uitrustingen, afdekplaten en voorplaten voor kabelmantels XL³ 800 **Zie blz. 312**