

XL³ 4000

deuren en uitrustingen



020577 020582

Réf

Omkeerbare deuren

Geleverd met handvat
Onderling verwisselbare sloten, afzonderlijk te bestellen (blz. 301). Kunnen aan de voorzijde, achterzijde of zijkant worden gemonteerd

Hoogte (mm)

| 2000 | 2200 |
|--------|--------|
| 020554 | 020861 |
| 020557 | 020862 |

Gewelfd, metaal

Breedte 725 mm
Breedte 975 mm

Gewelfd, glas

| | |
|--------|--------|
| 020564 | 020863 |
| 020567 | 020864 |

Breedte 725 mm
Breedte 975 mm

Vlak, metaal

| | |
|--------|--------|
| 020571 | 020865 |
| 020574 | |
| 020577 | |

Breedte 475 mm
Breedte 725 mm
Breedte 975 mm

Vlak, glas

| | |
|--------|--|
| 020584 | |
| 020587 | |

Breedte 725 mm
Breedte 975 mm

Vervanghandgreep

020299

Handgreep met verwisselbare cilinder
(afzonderlijk te bestellen)

Montage-uitrustingen

Koppeling

| | |
|--------|--|
| 020586 | Schroefwerk voor structuurkoppeling |
| 020588 | Set van 2 versterkingsplaten in L-vorm |
| 020589 | Set van 2 platte versterkingsplaten |
| 020585 | Afdichtingskit IP 55 in geval van koppeling lengte 2 x 10 m |

020510

Kit voor koppeling van sokkels

Hijsogen

020582

Set van 4 stuks
Belasting max. 340 kg per ring

Geprefabriceerde stroomrails (blz. 140 tot 171)

XL³ 4000

uitrustingen voor modulaire montage, Vistop tot 160 A, DPX³ 160, DPX³ 250 en DPX-IS 250 op rail



020601

421071



020800

020901

Ref.

Bevestiging op rails

rails

Geheel bestaande uit een rail met aluminiumprofiel en 2 bevestigingsbeugels met 2 standen
Geschikt voor de rijverdeelklemmen HX³ van 125 A
Voor de bevestiging van DPX³, Vistop en DPX-IS met behulp van de adapters hieronder
Worden op de functionele stijprofielen in XL³ 800 en 4000 bevestigd
Geschikt voor de draadgeleidingsbeugel ref. 405225 (blz. 327)

Adapters voor montage van DPX³ op rail

Voor de montage van DPX³ op aluminium rail en op plaat ref. 020611/61

421071

Voor DPX³ 160 zonder gemotoriseerde bediening aan zijkant

421073

Voor DPX³ 160 met differentieel zonder gemotoriseerde bediening aan zijkant

421068

Voor alle DPX³ 160 met gemotoriseerde bediening aan zijkant

421072

Voor DPX³ 250 zonder gemotoriseerde bediening aan zijkant

421074

Voor DPX³ 250 met differentieel zonder gemotoriseerde bediening aan zijkant

421069

Voor alle DPX³ 250 met gemotoriseerde bediening aan zijkant

Adapter voor montage van DPX-IS 250 op rail

Voor de montage van apparaten op aluminium rail en op plaat ref. 020611/61

026239

Voor DPX-IS 250

Verhogingsrail aluminium

Bestemd voor het naast elkaar plaatsen van modulaire apparaten en DPX³ 160/250 en DPX-IS 250 gemonteerd op de rails ref. 020601/51 of op plaat ref. 020611/61

405226

Voor 20 modules

Verhogingsrail kunststof

Wordt bevestigd op een rail voor het naast elkaar plaatsen van TX³ /DX³ en DPX-IS 250 gemonteerd op een plaat ref. 026239

026299

Voor 20 modules


Metalen afdekplaten

24 modules | 36 modules

| | |
|---------------------|---------------------|
| 020800 ¹ | |
| 020900 ² | 020950 ² |

Voor modulaire apparaten


Kwartsagsluiting
Met onverliesbare schroeven



| | |
|---------------------|---------------------|
| 020801 ¹ | |
| 020901 ² | 020951 ² |

Voor Vistop tot 160 A


Kwartsagsluiting
Met onverliesbare schroeven



| | |
|---------------------|---------------------|
| 020810 ¹ | |
| 020910 ² | 020960 ² |

Voor DPX³ en DPX-IS 250

Kwartsagsluiting
Met onverliesbare schroeven



(1) Verzegelbaar en met grijpsysteem
(2) Scharnieren ref. 020959 optioneel

