



337680



337882



337952



338200



338203

Ref.	Metalen deuren voor kabelmantels XL³ S 630
	Geleverd met vaste handgreep Cilinder afzonderlijk te bestellen 2 of 3 bevestigingspunten (naargelang de hoogte van de deur) voor kabelmantels met afdekbare hoogte (mm)
337640	750
337650	900
337660	1050
337670	1200
337680	1350
337690	1500
337700	1650
337710	1800
337720	1950
337730	2100
337740	2250

Ref.	Vervangingshandgrepen voor deuren
339711	Voor XL ³ S 630 afdekbare hoogte 750 tot 1200 mm
339712	Voor XL ³ S 630 afdekbare hoogte 1350 tot 2250 mm
339716	Handgreep met cilinderslot nr. 405 voor XL ³ S 630 afdekbare hoogte 750 tot 1200 mm Geleverd met 1 set van 2 sleutels
339717	Handgreep met cilinderslot nr. 405 voor XL ³ S 630 afdekbare hoogte 1350 tot 2250 mm Geleverd met 1 set van 2 sleutels

Ref.	Afdekplaten voor kabelmantels
	Voor externe kabelmantels voor kabelmantels met afdekbare hoogte (mm)
337882	750
337884	900
337886	1050
337888	1200
337890	1350
337892	1500
337894	1650
337896	1800
337898	1950
337900	2100
337902	2250
	Voor interne kabelmantels
337912	750
337913	900
337914	1050
337915	1200
337916	1350
337917	1500
337918	1650
337919	1800
337920	1950
337921	2100
337922	2250

Ref.	Muurbevestiging
337952	Set van 2 muurbevestigingsbeugels

Ref.	Functionele stijprofielen voor externe kabelmantels
	Voor de bevestiging van de uitrustingen in de externe kabelmantels voor kabelmantels met afdekbare hoogte (mm)
337986	750
337987	900
337988	1050
337989	1200
337990	1350
337991	1500
337992	1650
337993	1800
337994	1950
337995	2100
337996	2250

Ref.	Sokkels voor behuizingen XL³ S 630 en 4000
	Hoogte 100 mm
338200	Hoekstukken voor sokkel Set van 4 hoekstukken
338205	Bekleding voor sokkel Set van 2 platen
338201	Voor behuizingen diepte 249 mm
338202	Voor externe kabelmantels breedte 324 mm
338203	Voor behuizingen breedte 424 mm
338204	Voor behuizingen breedte/diepte 574 mm Voor behuizingen breedte/diepte 774 mm

Ref.	Koppelingskits
337950	Om twee behuizingen onderling te verbinden Koppelingsschroeven voor behuizingen XL ³ S 630 en 4000 (Gewicht ≤ 200 kg)
337949	Koppelingsschroeven voor behuizingen XL ³ S 630 en 4000 (te gebruiken voor een verstevigde koppeling, gewicht > 200 kg)

Ref.	Dichting voor IP 43
337951	Gebruiks klaar geleverd voor behuizingen XL ³ S 630

Ref.	Afwerkkits IP 30
	Set van 2 afwerkstukken 1 horizontale en 1 verticale kit per behuizing voorzien
	Afwerkkits - verticale montage Voor behuizingen met afdekbare hoogte (mm)
337960	750
337961	900
337962	1050
337963	1200
337964	1350
337965	1500
337966	1650
337967	1800
337968	1950
337969	2100
337970	2250
	Afwerkkits - horizontale montage
337972	Voor behuizingen 16 modules
337973	Voor behuizingen 24 modules
337974	Voor behuizingen 36 modules
337971	Voor kabelmantels