

XL³ S 4000

uitrustingen voor montage van DPX³ 160/250 op plaat
(vervolg)



338350

338454



338273

XL³ S 4000



uitrustingen voor montage van DPX³ 125 HP op plaat





338500

338521

Ref.	Afdekplaten (geringe hoogte) voor DPX ³ 160/250 horizontale montage
3P / 4P	Bevestiging van de afdekplaten met grendels, kwartslagschroeven of schroeven
338350	DPX³ 160 bevestigd op centraal stijprofiel
338353	Voor behuizing 16 modules
338356	Voor behuizing 24 modules
	Voor behuizing 36 modules
338450	DPX³ 250 bevestigd op laterale stijprofielen of centraal stijprofiel
338453	Voor behuizing 16 modules
338456	Voor behuizing 24 modules
	Voor behuizing 36 modules



Ref.	Afdekplaten voor DPX ³ 160/250 horizontale montage
3P / 4P	Bevestiging van de afdekplaten met grendels, kwartslagschroeven of schroeven
338351	DPX³ 160 3P / 4P bevestigd op laterale stijprofielen of 4P op centraal stijprofiel
338354	Voor behuizing 16 modules
338357	Voor behuizing 24 modules
	Voor behuizing 36 modules
338451	DPX³ 250 bevestigd op laterale stijprofielen of centraal stijprofiel
338454	Voor behuizing 16 modules
338457	Voor behuizing 24 modules
	Voor behuizing 36 modules




Ref.	Afdekplaten voor DPX ³ 160/250 verticale montage
3P / 4P	Bevestiging van de afdekplaten met grendels, kwartslagschroeven of schroeven
338271	Hoogte 300 mm
338272	Voor behuizing 16 modules
338273	Voor behuizing 24 modules
	Voor behuizing 36 modules



Ref.	Bevestigingsplaten voor DPX ³ 125 HP op laterale stijprofielen		
3P	4P	Horizontale montage	
338500	338501		Voor behuizing 16 modules
338503	338504		Voor behuizing 24 modules
338506	338507	Voor behuizing 36 modules	
3P / 4P		Verticale montage	
338521			Voor behuizing 16 modules
3P	4P	Voor behuizing 24 modules	
338523	338524		
338526	338527	Voor behuizing 36 modules	

Ref.	Afdekplaten voor DPX ³ 125 HP - horizontale montage	
3P	4P	Voor behuizing 16 modules
338550	338551	
338553	338554	
338556	338557	Voor behuizing 36 modules



Ref.	Afdekplaten voor DPX ³ 125 HP - verticale montage	
3P / 4P		Voor behuizing 16 modules
338571		
3P	4P	Voor behuizing 24 modules
338573	338574	
338576	338577	Voor behuizing 36 modules

