

XL³ 800 - IP 55

wandverdeelkasten IP 55



020451



020456



021271



021276

Afmetingen zie www.ecatalog.be

IP 55 - IK 08 met deur
Wandverdeelkasten in metaal
Kunnen uitgerust worden met apparaten tot 630 A
Vuurbestendig volgens IEC 60695-2-11: 750 °C / 5 s
Capaciteit van 24 en 36 modules per rij
RAL 7035
Horizontale koppeling

Ref.	Uit te rusten wandverdeelkasten				
	Geleverd zonder zijpanelen				
	Breedte 700 mm				
	24 modules per rij				
	Totale hoogte (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Breedte		Diepte (mm)
			totale (mm)	nuttige (mm)	
020451	1095	1000	700	600	225
020452	1295	1200	700	600	225
	Breedte 950 mm				
	Kunnen voorzien worden van een interne kabelmantel 36 of 24 modules (indien interne kabelmantel)				
	Totale hoogte (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Breedte		Diepte (mm)
			totale (mm)	nuttige (mm)	
020456	1095	1000	950	850	225
020457	1295	1200	950	850	225
	Zijpanelen				
	Set van 2 zijpanelen				
020466	Voor wandverdeelkast hoogte 1095 mm				
020467	Voor wandverdeelkast hoogte 1295 mm				

Ref.	Interne kabelmantels
	Kits voor interne kabelmantels
	Plaatsen zich links of rechts aan de binnenkant van de wandkast met breedte 910 mm
	Bestaan uit een stijprofiel en montage toebehoren
	Voor het realiseren van een kabelmantel met een nuttige breedte van 250 mm
020426	Voor wandverdeelkast hoogte 1095 mm, ref. 020456
020427	Voor wandverdeelkast hoogte 1295 mm, ref. 020457
	Volle afdekplaten met scharnieren en sloten
020446	Voor interne kabelmantel hoogte 1095 mm
020447	Voor interne kabelmantel hoogte 1295 mm

Ref.	Vlakke deuren		
	Geleverd met handgrepen		
	Onderling verwisselbare cilindersloten zijn afzonderlijk te bestellen (blz. 301)		
	Metaal	Voor wandkasten Hoogte x Breedte (mm)	
		Afstand afdekplaat/deur (mm)	
021271		1095 x 700	48
021272		1295 x 700	48
021276		1095 x 950	48
021277		1295 x 950	48

Ref.	Toebehoren
020585	Afdichtingskit IP 55 bij koppeling Lengte 2 x 10 m
020486 ¹	Koppelingsskit
020482	Set van 2 hijsogen

(1) Voor wandkasten hoogte 1095 en 1295 mm, gebruik 2 kits

Distributie-uitrustingen en afdekplaten
(blz. 312 tot 316)

Bekabelingstoebereiden (blz. 316)

Verdeelsystemen (blz. 224 tot 250)