

XL³ 800


uitrustingen voor montage DPX-IS 250, 630, 1600 op plaat

XL³ 800

uitrustingen voor montage DPX³ 160 en DPX³ 250 op plaat



020605




020910

Ref.	Platen voor DPX-IS
24 modules 020605	Directe bevestiging op stijprofielen Apparaat in de verticale stand Voor 1 of 2 DPX-IS 250 Voor 1 DPX-IS 630 Voor 1 DPX-IS 630 in kabelmantel Voor 1 DPX-IS 1600 of 1 DPX ³ 1600 met vooraansluitingen
36 modules 020655	
020607	
020627	
021100	

Ref.	Metalen afdekplaten
24 modules 020810 ²	Voor DPX-IS 250 in het midden Kwartslagsluiting Met onverliesbare schroeven
020910 ¹	
020806 ²	Voor 2 DPX-IS 250 Kwartslagsluiting Met onverliesbare schroeven
020906 ¹	
020807 ²	Voor 1 DPX-IS 630 Kwartslagsluiting Met onverliesbare schroeven
020907 ¹	
24 modules 021113 ²	Voor 1 DPX-IS 1600 Met onverliesbare schroeven

(1) Scharnieren ref. 020959 optioneel
 (2) Verzegelbaar en met grijpsysteem



020611



020617





020813


Ref.	Platen voor DPX ³ in vaste versie met vooraansluiting
24 modules 020611	Directe bevestiging op stijprofielen Apparaten in de verticale stand Plaat uitgerust met een L rail voor DPX ³ met een bevestigingsadapter ref. 421068/69/71/72 of plaat voor manuele normaal/noodomschakelaar ref. 421058 Geschikt voor de combinatie van verschillende apparaten en de montage van modulaire apparaten met verhoging ref. 026299 Plaat voor DPX ³ met directe draaibediening met adapter ref. 421068/69 Plaat voor gemotoriseerde normaal/noodomschakelaar met adapter ref. 421058
36 modules 020661	
020608	
020613	Apparaten in de horizontale stand Bescherming van de opening van de kabeldoorvoer, gebruik ref. 020240 (blz. 306)
24 modules 020615	Voor 1 DPX³ 160 Voor 1 DPX³ 250
020617	

Metalen afdekplaten voor apparaten in verticale stand

Ref.	Voor DPX ³ zonder directe draaibediening
24 modules 020810 ¹	Kwartslagsluiting Met onverliesbare schroeven Met onverliesbare schroeven voor DPX ³ 250 met klemmenafschermingen
020910 ²	
020927	





Ref.	Voor 1 DPX ³ met directe draaibediening
24 modules 020805 ¹	Kwartslagsluiting Met onverliesbare schroeven
020905 ²	



Metalen afdekplaten voor apparaten in horizontale stand

Ref.	Voor 1 DPX ³ 160
24 modules 020813 ¹	Kwartslagsluiting Met onverliesbare schroeven
020913 ²	
020817 ¹	Voor DPX³ 250 Kwartslagsluiting Met onverliesbare schroeven
020917 ²	



(1) Verzegelbaar en met grijpsysteem
 (2) Scharnieren ref. 020959 optioneel