

Keor PDU UPS 800 VA line interactive



310330



311016



Ref.	UPS 19" met rij contactdozen (PDU)
310330	Keor PDU 800 VA met 8 contactdozen 2P+A - wit
310331	Keor PDU 800 VA met 8 contactdozen IEC C13 - wit
311016	Keor PDU 800 VA met 8 contactdozen 2P+A - zwart
311017	Keor PDU 800 VA met 8 contactdozen IEC C13 - zwart

Enkelfasige UPS voor in 19"-kasten in kleine tertiaire toepassingen
 Nominaal vermogen 800 VA
 Actief vermogen 480 W
 8 contactdozen (IEC- of 2P+A) als uitgangen
 Autonomie 10 tot 15 minuten
 Eenvoudige LED interface en start/stop knop
 Geïntegreerde USB HID-functie zodat de UPS herkend wordt door computers of servers als een externe batterij
 Voedingssnoer en USB voorzien
 Beveiliging door zekering
 Afmetingen (H x B x D):
 88 mm (2U) x 440 mm (19") x 150 mm

Keor PDU UPS 800 VA line interactive

Kenmerken

Algemene kenmerken	310330	310331
Nominaal vermogen (VA)	800	800
Actief vermogen (W)	480	480
Technologie	Line interactive (VI)	Line interactive (VI)
Ingang		
Spanningsbereik	160 Vac - 290 Vac	160 Vac - 290 Vac
Frequentie	45 - 65 Hz (Auto Detectie)	45 - 65 Hz (Auto Detectie)
Uitgang		
Spanning	220/230/240 Vac ± 10 %	220/230/240 Vac ± 10 %
Frequentie	50/60 Hz ± 1 %	50/60 Hz ± 1 %
Batterijen		
Type	12 V/9 Ah x 1	12 V/9Ah x 1
Laadtijd (tot 90 %)	6 u max.	6 u max.
Communicatie en beheer		
LED-indicator	Online, Batterij; fout en batterijniveau	Online, Batterij; fout en batterijniveau
Hoorbaar	Batterijmodus; lege batterij; fout en overbelasting	Batterijmodus; lege batterij; fout en overbelasting
Communicatie	USB HID	USB HID
Mechanische kenmerken		
Afmetingen H x B x D (mm)	88 (2U) x 440 (19") x 150	88 (2U) x 440 (19") x 150
Nettogewicht (kg)	5,1	5,1
Omgevingsomstandigheden		
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C	0 tot 40 °C
Relatieve vochtigheidsgraad	0 tot 95 % (niet-condenserend)	0 tot 95 % (niet-condenserend)
Hoogte	1000 m zonder declassering	1000 m zonder declassering
Geluid op 1 m (dB)	≤ 40	≤ 40
Conformiteit		
Productnorm	EN 62040-1	EN 62040-1
Elektromagnetische compatibiliteit	EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 610003-3	EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 610003-3



Gratis software voor UPS beheer
"UPS Communicator" te downloaden via site
ups.legrand.com

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten