


XL³ 4000 toebehoren



020642



020645



020602

Ref.	Universele bevestigingsplaten
	Te bevestigen op de functionele stijprofielen
	Vaste platen
020641	Geperforeerd, breedte 600 mm, hoogte 200 mm
020642	Geperforeerd, breedte 600 mm, hoogte 400 mm
020643	Vol, breedte 600 mm, hoogte 200 mm
020644	Vol, breedte 600 mm, hoogte 400 mm
020645	Vol, breedte 600 mm, hoogte 600 mm
020646	Vol, breedte 850 mm, hoogte 400 mm
	Volle regelbare platen
020640	Hoogte 100 mm, breedte 600 mm
020647	Hoogte 200 mm, breedte 600 mm
020648	Hoogte 400 mm, breedte 600 mm
020649	Hoogte 200 mm, breedte 850 mm
020690	Hoogte 100 mm, breedte 850 mm
	Volle montageplaat
020540	Geleverd met in de diepte verstelbare glijbeugel Hoogte 1800 mm, breedte 600 mm
	Circulatie van de draden
	Draadgeleidingsband
405225	Voor een horizontale circulatie van de draden Rechtstreeks te bevestigen op de aluminium L rail 2 standen. Kan uitgerust worden met de deksels van de Lina 25 kokers
	Bevestigingssteunen voor bedradingskokers Lina 25
	Voor de horizontale en verticale bevestiging en hoogteregeling van de bedradingskokers Lina 25 Worden rechtstreeks op de functionele stijprofielen geplaatst. Niet geschikt voor een hartafstand van 150 mm tussen de rails, behalve indien men een koker met breedte 25 mm gebruikt
020470	Set van 2 stuks, voor vloerkasten 36 modules
020570	Set van 2 stuks, voor vloerkasten 24 modules
	Bedradingskokers Lina 25™
	Lengte: 2 m
	Breedte x Hoogte (mm)
636007	40 x 60
636008	40 x 80
636012	60 x 60
636013	60 x 80
	Isolerende klinknagel
020080	Voor bevestiging van de bedradingskoker op de functionele stijprofielen

Ref.	Toebehoren
	Klipmoeren en schroeven
020091	Montage via kwartslag op de voorzijde M6 schroef
020092	Klipmoer voor M6 schroef
020098	Verfspuitbus (400 ml) RAL 7035
020989	Bordverlichting Metalen afdekplaat, hoogte 100 mm uitgerust met een fluolamp en een bewegingsdetector Voor wand- en vloerkasten XL ³ 800/4000 breedte 24 modules
	Kabelbevestigingssteunen
020521	Set van 2 dwarsprofielen lengte 350 mm
020522	Set van 2 dwarsprofielen lengte 600 mm
020523	Set van 2 dwarsprofielen lengte 850 mm
	Universele L rails
020604	Te bevestigen op de functionele stijprofielen Breedte 600 mm (24 modules)
020654	Breedte 850 mm (36 modules)
	Universele regelbare bevestigingshulpstukken
	Samengesteld uit een L rail en 2 regelbare bevestigingsbeugels
	Te bevestigen op de functionele stijprofielen
020602	Voor wandkasten en vloerkasten 24 modules
020652	Voor wandkasten en vloerkasten 36 modules
	Verstevigingsdwarssteunen
	Zorgen voor een versterking van de XL ³ 4000 dakplaat bij montage van een SCP stroomrailaansluiting
020529	Set van 2 dwarssteunen



Distributie in Altis vloerkast
IP 55 - IK 10
Zie blz. 364

